




Brawler HPS Tough Jobs, Soft Ride.



**SOFT
RIDE**

Maximaal comfort
en duurzaamheid



Download de App gratis



Tire iBrochure


Bescherming van bestuurder bescherming van machine.

De Brawler HPS Soft Ride banden van Trelleborg bieden de soepelste rit in de Brawler reeks en zijn ontworpen om te presteren in zware toepassingen op het gebied van recycling en afvalverwerking. De Soft Ride samenstelling in combinatie met de unieke elliptische zijwangopeningen van

de Brawler zorgt voor een betere schokdemping en minder trillingen, waardoor de best mogelijke bescherming voor bestuurders en machines wordt gegarandeerd. Brawler HPS Soft Ride biedt zowel de stevigheid van een traditionele massieve band als het rijcomfort van een gevulde luchtband.


Trillingen & Rijcomfort – Dynamische Test

GETEST VOLGENS ISO 5008



Doorbuiging – Statische Test

VERVORMING (MM) BIJ VARIABELE BELASTING



Brawler HPS Soft Ride.

**SOFT
RIDE**



ANTI-TRILLINGEN STRUCTUUR

Voor een verhoogd rijcomfort



RUBBERSAMENSTELLING BESTAND TEGEN INRIJDINGEN

Bescherming tegen beschadigingen



ELLIPTISCHE UITSPARINGEN

Verhoogde doorbuiging



DIEPE UITSPARINGEN

Voor een langere levensduur

Waarom kiezen voor Soft Ride?



MAXIMALE RENDABILITEIT

Lagere kosten per draaiuur



MAXIMALE WERKTIJDEN

Verhoogde productiviteit, geen onderhoud



VERHOOGDE VEILIGHEID

Verlaging van de trillingen voor de bestuurder



KLEINERE ECOLOGISCHE VOETAFDruk

Beschermt de bestuurder en de machine

Brawler HPS Soft Ride

PREMIUM OTR MASSIVE TIRE



HPS SOLIDFLEX TRACTION

Bandenmaat	Alternatieve Afmeting	Velgmaat	Totale diameter (mm)	Sectie Breedte (mm)	Profiel diepte (mm)	Draagvermogen bij 10 km/h (kg)
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540

* Ook verkrijgbaar als standaard versie

HPS SOLIDFLEX SMOOTH

Bandenmaat	Alternatieve Afmeting	Velgmaat	Totale diameter (mm)	Sectie Breedte (mm)	Profiel diepte (mm)	Draagvermogen bij 10 km/h (kg)
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540
18.00-33		13.0-33	1,831	457	216	12,000

* Ook verkrijgbaar als standaard versie

HPS SMOOTH

Bandenmaat	Alternatieve Afmeting	Velgmaat	Totale diameter (mm)	Sectie Breedte (mm)	Profiel diepte (mm)	Draagvermogen bij 10 km/h (kg)
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	16,210
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	20,425
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	24,390
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	30,050

* Ook verkrijgbaar als standaard versie

**Opmerkingen: De profieldiepte op gladde banden duidt op slijtbaar rubber.
Alle Brawler™ HPS-banden zijn verkrijgbaar als een geheel of alleen als band.**



Trelleborg Wheel Systems Benelux
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium
E-mail Nederland: tws.nl.sales@trelleborg.com – E-mail België: tws.be.evg.sales@trelleborg.com
Tel Nederland: +31 1 80 41 43 50 – Tel België: +32 9 257 22 60
www.trelleborg.com/wheels/nl – www.trelleborg.com/wheels/be

facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction



 Download de App gratis

