



# EMR 1051 Pneu Génie Civil Radial

## PNEUMATIQUE RADIAL PREMIUM

La gamme Trelleborg EMR a été conçue pour améliorer la productivité dans des conditions d'utilisation intensives, apportant une meilleure résistance aux impacts ainsi qu'une durée de vie accrue. Son profil à surface multiple garantit un contrôle et une parfaite adhérence, quel que soit le terrain où vous évoluez (sable, roche, gravier, terre).

La carcasse radiale robuste ainsi que ses composants à la pointe de la technologie assurent une meilleure longévité, tout en offrant une répartition optimale de la charge pour une conduite confortable et des économies de carburant.

Conçue pour les chargeuses, la gamme EMR 1051 demeure le meilleur choix pour les activités de chargement intensif des mines à ciel ouvert et carrières, de la construction d'infrastructures et de l'aménagement paysager nécessitant une traction maximale.

### Principaux avantages

- Capacité de traction exceptionnelle
- Longévité accrue grâce à la profondeur de sculpture
- Composé résistant aux lacérations
- Nouveau système de protection des flancs
- Carcasse robuste pouvant supporter un rechapage\*

### Caractéristiques

### Application



CHARGEUSE



CONSTRUCTION  
RADIALE



CARCASSE  
RENFORCÉE



POUR TOUT  
TYPE DE SOL




EXCELLENT  
CONFORT DE  
CONDUITE

\*La vérification de la carcasse par un professionnel est nécessaire avant de procéder au rechapage

# EMR 1051

PNEUMATIQUE RADIAL PREMIUM

## Nouveau système de protection des flancs



**Une technologie  
de pointe pour  
des utilisations  
intensives.**

## DONNÉES TECHNIQUES – CHARGEUSE

Dimension du pneu	Profil TRA	Jante (tolérée)	Profondeur de sculpture [mm]	LI/SS Chargeuse	Capacité de charge (kg) 10 (km/h)	Pression de gonflage (bar)
20.5 R 25	L5	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	70	** 193 A2	11,500	5.75
23.5 R 25	L5	19.50/2.5-25	76	** 201 A2	14,500	5.75
26.5 R 25	L5	22.00/3.0-25	85	** 209 A2	18,500	5.75
29.5 R 25	L5	25.00/3.5-25	92	** 216 A2	22,400	5.75

\*/\*\* - Indice de résistance du pneu



Trelleborg Industrial Construction Tires S.A.S  
ZI Les Milles, 900 rue Ampère, 13290 Aix-en-Provence  
Tél. : +33 (0)9 78 08 08 07 Fax : +33 (0)4 91 63 23 95  
pneus.industriels@trelleborg.com - www.trelleborg.com/wheels/fr  
S.A.S au capital de 297 510 €, RCS Aix-en-Provence B 321 318 382



 Téléchargez gratuitement l'Appli



facebook.com/TrelleborgConstruction  
youtube.com/TrelleborgConstruction

