



TRELLEBORG

Trelleborg



Prestazioni superiori per le applicazioni più difficili

Il nuovo EMR1031, appositamente progettato per pale gommate, livellatrici e dumper articolati, è il pneumatico radiale per movimento terra ottimale per affrontare ogni tipo di operazione di carico. Estremamente versatile, è stato realizzato per l'utilizzo in ambienti particolarmente difficili: edilizia, aree verdi, lavori stradali e cave. Il giusto rapporto tra pieni e vuoti del suo disegno battistrada offre un controllo superiore ed un'aderenza eccezionale su terreni sabbiosi, rocciosi o superfici dure.



Stampato su
carta riciclata

1 Protezione del fianco

La protezione premium del fianco previene i danni al pneumatico quando si lavora su terreni accidentati, come le aree rocciose.



2 Mescola resistente ai tagli


Questa mescola ad alte prestazioni è fino al 20% più resistente ai tagli e all'usura rispetto alle mescole standard. Il pneumatico dura più a lungo, riducendo i tempi di fermo macchina e il costo orario.



3 Ampia area di contatto del battistrada


L'ampia area di contatto del battistrada garantisce un'usura uniforme, un'eccellente stabilità e vibrazioni ridotte per il comfort dell'operatore.

+7%
vs Concorrente
Premium



4 Elevata profondità del battistrada

Il battistrada più profondo garantisce una maggiore durata del pneumatico e aumenta l'efficienza della macchina. La carcassa può anche essere ricostruita, massimizzando il tuo investimento in modo sostenibile.



+10%
vs Concorrente
Premium

EMR1031

Dimensioni dei pneumatici	Codice TRA	Dimensione del cerchio (consentita)	Profondità del battistrada (mm)	Descrizione del servizio Caricatore/trasporto LI/SS	Capacità di carico del pneumatico (kg) a 10 (km/h)	Pressione dei pneumatici (bar)	Capacità di carico del pneumatico (kg) a 50 (km/h)	Pressione dei pneumatici (bar)
17.5 R 25	L3/G3	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	31	* 176 A2/153 A8	7.100	4,50	3.650	3,00
20.5 R 25	L3/G3	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	36	**/* 193 A2/161 A8	11.500	5,75	4.625	3,00
23.5 R 25	L3/G3	19.50/2.5-25	37	**/* 201 A2/170 A8	14.500	5,75	6.000	3,00

*/** - Indice di robustezza del pneumatico



Scopri il nostro sito

Seguici su

