


# Transflex® 3600 - 6400

Juntas de dilatación de Alto Movimiento para puentes  
*High Movement bridge expansion joints*



Transflex	Recorrido / Movement		Módulo / Module										Perno / Stud		
	Longitudinal (mm)	Transversal (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Wa (mm)	Wb (mm)	Peso / Weight (kg)	CL (mm)	G (mm)	T (mm)	Mxb (mm)	Øa (mm)	b1 (mm)
3600	900 (±450)	20 (±10)	1605	85	2440	1090	675	815	1050	200	470	170	M-20 x 200	22	55
3600S	800 (±400)	484 (±242)													
3600S+	900 (±450)	900 (±450)													
4000	1000 (±500)	20 (±10)	1605	85	2680	1190	815	815	1250	200	520	170	M-20 x 200	22	55
4000S	900 (±450)	568 (±284)													
4000S+	1000 (±500)	1000 (±500)													
4400	1100 (±550)	20 (±10)	1605	85	2920	1290	815	955	1440	200	570	170	M-20 x 200	22	55
4400S	990 (±495)	624 (±312)													
4400S+	1100 (±550)	1100 (±550)													
4800	1200 (±600)	20 (±10)	1605	85	3160	1390	955	955	1630	200	620	170	M-20 x 200	22	55
4800S	1080 (±540)	680 (±340)													
4800S+	1200 (±600)	1200 (±600)													
5200	1300 (±650)	20 (±10)	1605	85	3400	1490	955	1095	1850	200	670	170	M-20 x 200	22	55
5200S	1170 (±585)	728 (±364)													
5200S+	1300 (±650)	1300 (±650)													
5600	1400 (±700)	20 (±10)	1605	85	3640	1590	1095	1095	1980	200	720	170	M-20 x 200	22	55
5600S	1260 (±630)	776 (±388)													
5600S+	1400 (±700)	1400 (±700)													
6000	1500 (±750)	20 (±10)	1605	85	3880	1690	1095	1235	2165	200	770	170	M-20 x 200	22	55
6000S	1350 (±675)	832 (±416)													
6000S+	1500 (±750)	1500 (±750)													
6400	1600 (±800)	20 (±10)	1605	85	4120	1790	1235	1235	2350	200	820	170	M-20 x 200	22	55
6400S	1440 (±720)	888 (±444)													
6400S+	1600 (±800)	1600 (±800)													

W1: Longitud del módulo de puenteo / *Length of bridging module*  
 CL: Distancia longitudinal entre anclajes / *Longitudinal distance between anchors*  
 M: Diámetro del perno / *Bolt diameter*  
 Øa: Diámetro mínimo del taladro / *Minimum coring drill diameter*

W2: Longitud del módulo de movimiento / *Length of the movement module*  
 T: Anchura de la transición / *Transition width*  
 b1: Altura del perno sobre cama de mortero / *Bolt height over bedding mortar*

G: Máxima abertura estructural en el momento de la instalación para permitir movimientos nominales / *Maximum structural gap at installation to allow nominal movements*

\* Los movimientos longitudinales y transversales mostrados en el cuadro se pueden realizar de forma simultánea / *Longitudinal and transversal movements shown in the table can be performed simultaneously.*

\*\* Admiten movimientos verticales. Contacte con nuestro departamento técnico / *They allow vertical movements. Kindly contact our Technical Department.*

**Trelleborg Izarra, S.A.U.**

C/Sierra de Algodonales, 12-14, - 28500 Arganda del Rey (Madrid) - Spain  
 Tel.: +34 91 870 17 00 - [expandite@trelleborg.com](mailto:expandite@trelleborg.com) - [www.trelleborg.com](http://www.trelleborg.com)