

# Raccord PERFORMER BLOC-END®

## Raccord pour tuyaux de manutention

CONSTRUCTION &amp; MINING EQUIPMENT

### Manutention hydraulique et pneumatique de produits abrasifs

Raccord spécifique Trelleborg pour les tuyaux tronçonnables PERFORMER GL AD10H, PERFORMER GL AD10P, PERFORMER GL AD10T.

#### Avantages

- Adaptation immédiate au poste prévu, par mise à longueur du tuyau sur le site ou dans l'atelier d'entretien.
- Facilité de coupe du tuyau : aucun matériel particulier nécessaire, le raccord servant de guide de coupe.
- Bride orientable au montage et indéformable en service.
- Rapidité de remplacement.
- Réutilisation facile des extrémités prélevées sur des flexibles endommagés.
- Légèreté de l'ensemble.
- Permet le raccordement sur tout type d'autres brides.

#### Caractéristiques techniques

2 demi-coquilles en alliage d'aluminium AS 7 G avec bride plate fixe, 1 joint en caoutchouc, 4 ou 6 boulons (avec rondelles en acier zingué bichromaté).


Pression de service maximale :

Ø int. ≤ 150mm : PS=10bar,

Ø int. > 150mm :

PS=10bar pour les applications statiques (sans mouvement du tuyau, sans colonne d'eau, sans traction) et/ou pour une température inférieure à 40°C,

PS=5bar pour les applications dynamiques et/ou pour une température supérieure à 40°C.



Ensemble BLOC-END® complet. Avec joint, boulons, écrous et rondelles.			Kit de réparation. 2 demi-coquilles sans joint ni boulon.		Kit de réparation. 2 joints.		Boulon avec écrou et rondelle.		
PN10/PN20			PN10/PN20		PN10/PN20		Nombre de boulons	Code article /pièce	Notes
Diam.int. tuyau mm	Code article	Notes	Code article	Notes	Code article	Notes			
25	5103109 *		0195500		5103110		4	5103113	
32	5103111 *		0195501		5103112		4	5103113	
40	0117042		0116890		0116966		4	0111322	
50	0117043		0116891		0116967		4	0111322	
65	0117044		0116893		0116968		4	0111322	
80	0117045		0116895		0116969		4	0111322	
100	0117046		0116897		0116970		4	0111322	
125	0117047		0116899		0116971		4	0111322	
150	0117048		0116901		0116972		4	0111322	
200	0117049		0116902		0116973		6	0111322	
250	0118093		0118089		0118087		6	0111322	
300	0118095		0118091		0118088		6	0111322	
350	5101097 *		5100847		5100848		6	5102957	
400	5102956		5102955		5102953		6	5102957	

Codes articles en gras = standard stock. Autres codes articles = hors stock (nous consulter).

\* Seulement PN10 pour diamètre 25, 32, 350mm.

Montage de 2 BLOC-END® par longueur de tuyau, nous consulter.

[trelleborg.com/fluidhandling](http://trelleborg.com/fluidhandling)