

GUTTELING ESLINGAS



ACOPLAMIENTOS Y ACCESORIOS

Mangueras composite/Eslinges




ESLINGAS PARA MANGUERAS

En el caso de las mangueras de carga pesada Gutteling para cargas y descargas (usos de barco a tierra), se recomienda el uso de al menos una eslinga de soporte ancha para mangueras con una longitud máxima de 6 metros y un diámetro interior de entre 100 mm y 300 mm. En el caso de mangueras más largas, deben utilizarse al menos dos eslingas de soporte anchas por manguera y, en el caso de diámetros superiores a 200 mm, se requiere el uso de la denominada "montura".

Todas las eslingas para mangueras de conducción pueden entregarse con el certificado CE.

Nunca utilice cuerdas, ya que podría dañar gravemente la manguera.



Diámetro de manguera	4"	6"	8"	10"	12"
Longitud máx. de manguera	6m/20 ft				

HOSEBUNS ANCHOS DE SOPORTE

Los hosebuns Gutteling se componen de un polímero rojo y se utilizan con eslingas de cincha amarilla tratadas con látex y diseñadas exclusivamente para cada modelo específico de hosebun. Las capacidades nominales de las eslingas se establecen utilizando un factor de seguridad de 5:1. Todas las eslingas se utilizan en posición de enganche estrangulador para eliminar el deslizamiento de la manguera.

Todos los hosebuns pueden entregarse con el certificado CE.

Nunca utilice cuerdas, ya que el resultado serán graves daños en la manguera.



Tamaño de manguera	3"	4"	6"	8"	10"	12"
Modelo de hosebun	HB300	HB400	HB600	HB800	HB1000	HB1200
Longitud (pulgadas)	12.75	11.5	21.5	30.5	40.75	40.75
Peso (lb)	4.25	5	17	37	62	62
Ancho de eslinga (pulgadas)	1.97	1.97	3.94	5.91	7.09	9.84
Longitud eslinga (pulgadas)	14.75	14.75	22.5	45.7	48.9	59.1
Capacidad nominal (lb)	2000	2000	8000	12000	15000	15000