

Conseils d'utilisation de nos tuyaux alimentaires

Conseils sur le processus de nettoyage :

Lors de la première utilisation, pour prévenir toute altération de votre produit, il convient de procéder de la façon suivante :

- remplir le tuyau d'eau chaude, 70 °C à 80 °C,
- laisser séjourner l'eau au minimum 12 heures,
- procéder ensuite à votre nettoyage d'entretien habituel en respectant les recommandations ci-dessous.

Recommandations pour le nettoyage/la désinfection :

Eau chaude	Vapeur
CITERDIAL - LACTADIAL - ALCODIAL - VENDANGE VINITRELL - SUPERVRAC AL EC - TRELIVAC AL EC	
90 °C maximum	110 °C pendant 10 minutes maximum
ALIKLER G2 - ALIKLER D - MILLESIME - TRELIVIN	
95 °C maximum	130 °C pendant 30 minutes

Produits chimiques

Acide nitrique (HNO₃) ou produit contenant de l'acide nitrique

Concentration maximum : 0.1 % à 85 °C
3 % à température ambiante

Chlore (Cl) ou produit contenant du chlore

Concentration maximum : 1 % et maximum 70 °C

Hydroxyde de sodium NaOH) ou produit contenant de l'hydroxyde de sodium

Concentration maximum : 2 % de 60 °C à 80 °C
5 % à température ambiante

Peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) ou produit contenant du peroxyde d'hydrogène

Concentration maximum : 3 % à température ambiante
Seulement le MILLESIME : 1.5 % et maximum 85 °C

Chaque cycle de nettoyage doit être immédiatement suivi d'un rinçage complet.

△ **Stockage:**

A l'abri de la lumière et de la chaleur.
Stocker avec des bouchons percés.

△ **Stagnation:**

Possible uniquement avec l'ALCODIAL.

⊗ **Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour l'intérieur du tuyau.**