

# Råd till användare av Trelleborgs livsmedelsslanger

## Innan du börjar använda din livsmedelssläng från Trelleborg, gör enligt följande:

- Fyll slangen med vatten (+70 - +80 °C)
- Behåll vattnet i slangen minst 12 h
- Därefter, rengör slangen enligt någon av nedanstående rengöringsprocesser.

## Råd för rengöring:

Varm vatten	Ånga
<b>CITERDIAL - LACTADIAL - ALCODIAL - VENDANGE VINITRELL - SUPERVRAC AL EC - TRELLVAC AL EC</b>	
<b>90 °C maximum</b>	<b>110 °C under max 10 minuter</b>
<b>ALIKLER G2 - ALIKLER D - MILLESIME - TRELLVIN</b>	
<b>95 °C maximum</b>	<b>130 °C under 30 minuter</b>

## Chemicals

**Salpetersyra** (HNO<sub>3</sub>) eller produkt som innehåller salpetersyra

Maximal koncentration: 0.1 % vid 85 °C  
3 % vid rumstemperatur

**Klor** (Cl) eller produkter som innehåller klor

Maximal koncentration: 1% vid max 70 °C

**Natriumhydroxid** (NaOH) eller en produkt som innehåller natriumhydroxid

Maximal koncentration: 2 % från 60 °C till 80 °C  
5 % vid rumstemperatur

**Natriumhydroxid** (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) eller produkt som innehåller väteperoxid

Maximal koncentration: 3 % vid rumstemperatur  
MILLESIME only: 1.5 % vid max 85 °C

**Varje rengöringscykel måste efterföljas av komplett sköljning.**

### △ Lagring:

Håll borta från direkt (sol)ljus och värme.  
Använd genomborrade pluggar vid behov.

### △ Stillastående vätska:

Endast med ALCODIAL.

⊗ **Använd inte högtryckssystem för rengöring av slangen invändigt.**