

vulcan®

Metal Times


Performances clefs

- Meilleure résistance aux écrasements
- Amortissement amélioré pour de meilleures performances pour les grandes séries
- Transfert encre eau optimisé
- Convient à toutes les presses Coldset

APPLICATION PRINCIPALE

Journaux

Vulcan Metal Times est disponible en 2 plis



Vulcan Metal Times



Le produit en bref

COMPATIBILITÉ ENCRE	Hybride
EPAISSEUR (MM)	Selon les plans du fabricant
COULEUR DE LA SURFACE	Bleu
VALEUR DE CHARGE MOYENNE N/cm² @ 0,23 mm Indentation	250
RUGOSITÉ DE SURFACE (Ra micron)	1,2
BASE MÉTAL	Acier inoxydable 0,2 mm
COUCHE COMPRESSIBLE	Cellules microsphères fermées
ALIMENTATION PAPIER	Neutre / Légèrement positif

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

APPLICATIONS

Journaux

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ET POUR UN DEVIS MERCI DE VOUS REFERER AUPRES DE VOTRE COMMERCIAL OU Écrivez-nous à:
printingsm@trelleborg.com