

# Rollin® UV-E


## 关键特性

- 特别为UV印刷而设计
- 优异的网点还原能力
- 优异的抗冲击能力
- 非常适合于包装印刷

## 主要应用

商业，包装，金属印刷

厚度：1.71 和1.96毫米



Rollin UV-E

## ✓ 参数指标

油墨适性	UV油墨
橡胶表面颜色	浅绿色
厚度（毫米）	1.71 / 1.96
平均载荷量 N/cm <sup>2</sup> 0.23mm凹痕	250
表面粗糙度 (Ra micro)	0.8
最大线性伸长 (%)	<0.9
抗拉伸强度 (N/mm)	>60
底布加强 - 防水/溶剂性能	否
<b>附加信息</b>	
骨架结构	特殊的气垫层与织物相结合提供了优异的抗冲击能力



# TRELLEBORG

[WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING)

For more information:

Visit us: [www.trelleborg.com/printing](http://www.trelleborg.com/printing)

Email us: [printing@trelleborg.com](mailto:printing@trelleborg.com)

Twitter: [twitter.com/PrintingInsight](https://twitter.com/PrintingInsight)

Youtube: [youtube.com/user/PrintingInsights](https://youtube.com/user/PrintingInsights)

Call us +86 21 5131 3183/ 5131 3157