

# vulcan<sup>®</sup> Eco


## 关键特性

- 特别的设计可以应用于广泛的领域
- 可以在较苛刻的环境下进行高质量印刷
- 优秀的网点还原和综合印刷能力
- 优秀的耐印力

## 主要应用

### 商业印刷

厚度：1.96毫米



Vulcan Eco

## ✓ 参数指标

油墨适性	传统油墨
橡胶表面颜色	蓝色
厚度（毫米）	1.96
平均载荷量 N/cm <sup>2</sup> 0.23mm凹痕	250
表面粗糙度 (Ra micro)	1.2
最大线性伸长 (%)	<0.9
抗拉伸强度 (N/mm)	>60
底布加强 - 防水/溶剂性能	否
<b>附加信息</b>	
油墨转移	适合于在各种承印物上进行高质量印刷



**TRELLEBORG**

[WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING)

For more information:

Visit us: [www.trelleborg.com/printing](http://www.trelleborg.com/printing)

Email us: [printing@trelleborg.com](mailto:printing@trelleborg.com)

Twitter: [twitter.com/PrintingInsight](https://twitter.com/PrintingInsight)

Youtube: [youtube.com/user/PrintingInsights](https://youtube.com/user/PrintingInsights)

Call us +86 21 5131 3183/ 5131 3157