

Pour un manchon porte cliché durable, pensez au

Coaxcyl EM



Coaxcyl EM

Caractéristiques et avantages

1. Structure en nid d'abeilles pour une qualité d'impression optimale et durable.
2. Fonction d'amortissement intégrée conçue pour réduire les phénomènes vibratoires.
3. Conçu pour durer longtemps.
4. Installation en presse aisée grâce à son design unique.



Faces durables



Mise en registre précis et durable. Insert en aluminium



Guide coupe à base de céramique

Ax cyl

Données Techniques

Application	Manchon porte-cliché
Système d'encre	Compatible avec tous les systèmes d'encres Flexo (solvant, UV et base eau)
Adhésifs	Compatible avec tous les adhésifs du marché
Tolérance sur diamètre externe	Nominal +/- 20µm
Tolérance de battement	20µm
Surface externe	Résine Epoxy et tissus techniques durables
Température d'utilisation	20°C à 45°C
Epaisseur	De 5 à 100mm
Laize	De 200 à 2000mm
Etendue diamètres Stork	De 60 à 400 mm
Antistatisme	Réponds aux exigences de la norme ATEX 95
Alimentation d'air	6 bars @ minimum 12l/sec
Nettoyage	Tous solvants utilisés pour encres à l'eau, solvant et UV
Stockage	Vertical ou horizontal



Trelleborg Printing Solutions est un leader de dimension mondiale qui fabrique des solutions uniques pour les technologies d'impression offset, flexo et digitale. La gamme de manchons Ax cyl de Trelleborg destinée aux imprimeurs flexo d'étiquettes et d'emballage souple aide ces imprimeurs à améliorer leur performance de façon efficace et durable.

WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

printingsm@trelleborg.com
<https://www.linkedin.com/company/trelleborg-printing-solutions>
<https://twitter.com/PrintingInsight>

