


Type R


Manchon fin, durable et stable



Type R

Caractéristiques et avantages

1. Léger et stable pour une qualité d'impression durable & manutention aisée.
2. Encoches renforcées, pour garder un registre précis dans le temps.
3. Installation en presse aisée grâce à son design unique.



Mise en registre précis et durable.
Renfort en fibre de carbone



Découpe des adhésifs aisée
grâce aux traçages

Données Techniques

Application	Manchon porte-cliché fin
Système d'encre	Compatible avec tous les systèmes d'encre Flexo (solvant, UV et base eau)
Adhésifs	Compatible avec tous les adhésifs du marché
Tolérance sur diamètre externe	Nominal +/- 20µm
Tolérance de battement	20µm
Surface externe	Résine Epoxy et tissus techniques durables
Température d'utilisation	20°C à 45°C
Epaisseur	De 0.3 à 4.999mm
Laize	De 200 à 2000mm
Etendue diamètres Stork	De 60 à 400 mm
Antistatisme	Réponds aux exigences de la norme ATEX 95
Alimentation d'air	6 bars @ minimum 12l/sec
Nettoyage	Tous solvants utilisés pour encres à l'eau, solvant et UV
Stockage	Vertical ou horizontal



Trelleborg Printing Solutions est un leader de dimension mondiale qui fabrique des solutions uniques pour les technologies d'impression offset, flexo et digitale.

La gamme de manchons Axcyl de Trelleborg destinée aux imprimeurs flexo d'étiquettes et d'emballage souple aide ces imprimeurs à améliorer leur performance de façon efficace et durable.

WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

printingsm@trelleborg.com

<https://www.linkedin.com/company/trelleborg-printing-solutions>

<https://twitter.com/PrintingInsight>

