



Performances clefs

- Très bonne reproduction des demi-tons et bonne qualité d'impression globale
- Absorption correcte des chocs
- Excellente résistance aux enfoncements
- Utilisable pour toutes les applications commerciales

APPLICATION PRINCIPALE

Presse offset feuilles

Vulcan Zenith est disponible en 3 plis, 1,96 mm d'épaisseur



Vulcan Zenith

✓ Le produit en bref

COMPATIBILITÉ ENCRE	Hybride
COULEUR DE LA SURFACE	Blue
EPAISSEUR (mm)	1,96
VALEUR DE CHARGE MOYENNE N/cm² @ 0,23 mm Indentation	245
RUGOSITÉ DE SURFACE (Ra micron)	1,2
ALLONGEMENT (%)	<0,9
FORCES DE TRACTION (N / mm)	>59
INFORMATION COMPLEMENTAIRE	
CONSTRUCTION	La surface micro rectifiée combinée à une carcasse robuste permet de maintenir une épaisseur de blanchet calibrée avec une déviation minimale

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ET POUR UN DEVIS MERCI DE VOUS REFERER AUPRES DE VOTRE COMMERCIAL OU Écrivez-nous à: printingsm@trelleborg.com