



Rollin® Aquablue


关键特性

- 优秀的整体印刷质量和网点重现
- 优良的条杠吸收性能
- 优秀的抗冲击能力
- 优秀的回弹能力

主要应用

商业，包装印刷

厚度：1.96毫米



Rollin Aquablue

✓ 参数指标

油墨适性	传统油墨
橡胶表面颜色	蓝色
厚度 （毫米）	1.96
平均载荷量 N/cm2 0.23mm凹痕	250
表面粗糙度 (Ra micro)	1.2
最大线性伸长 (%)	<0.9
抗拉伸强度 (N/mm)	>60
底布加强 - 防水/溶剂性能	否
附加信息	
油墨转移	适合使用传统油墨的普通印刷客户



WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

Youtube: youtube.com/user/PrintingInsights

Call us +86 21 5131 3183 / 5131 3157