



Rollin® Graffity Plus


关键特性

- 优异的网点还原并减少网点扩大
- 独有 DYNATECH 技术：
 - 良好的减震
 - 减少齿轮运动产生的条纹
 - 强劲的抗冲击能力
 - 优异的回弹能力

主要应用

商业，包装印刷

厚度：1.96 毫米



Rollin Graffity Plus



参数指标

油墨适性	传统、UV油墨两用
橡胶表面颜色	深蓝色
厚度	1.96毫米
平均载荷量 N/cm2 0.23mm 凹痕	250
表面粗糙度 (Ra micron)	0.8
最大线性伸长 (%)	<0.9
抗拉伸强度 (N/mm)	>60
底布加强 - 防水/溶剂性能	是
附加信息	
新技术应用	DYNATECH 适合所有单张印刷



WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

Youtube: youtube.com/user/PrintingInsights

Call us +86 21 5131 3183/ 5131 3157