



vulcan® Master

火神“大师”印刷橡皮布
技术创新，全力出击，大师级的演绎，大师级的应用


关键特性

- 气垫层封孔设计、超长耐印力、减少纸边痕
- 底布防水和溶剂、适用于苛刻印刷环境
- 高质量印刷、挑战精细网点
- 稳定的厚度控制和工艺处理、极少厚度流失
- 极佳的表面研磨、完美的纸张剥离性能
- 出色的清洗能力
- 超高性价比

主要应用

商业和包装平版胶印

厚度：1.96毫米



Vulcan Master



参数指标

油墨适性	传统油墨
橡胶表面颜色	蓝色
厚度 （毫米）	1.96
平均载荷量 N/cm2 0.23mm凹痕	250
表面粗糙度 (Ra micro)	1.0
最大线性伸长 (%)	<0.9
抗拉伸强度 (N/mm)	>60
底布加强 - 防水/溶剂性能	是
附加信息	
橡皮布结构	稳定的骨架和精细的表面研磨造就一款质量稳定的橡皮布



WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

YouTube: youtube.com/user/PrintingInsights

Call us +86 21 5131 3183 / 5131 3157