


Trelleborg External Joint Wrap

Diseñado para crear un sellado de alto rendimiento en estructuras prefabricadas y uniones de tuberías



Trelleborg External Joint Wrap es un sellador a base de butilo compuesto diseñado específicamente para crear un sellado de alto rendimiento en estructuras prefabricadas y uniones de tuberías.

CARACTERÍSTICAS

Excelentes propiedades adhesivas y cohesivas

No requiere imprimación adicional, autocurado

Altamente resistente a temperaturas extremas y a entornos ácidos o cáusticos

Se mantiene siempre flexible

Sellante de fácil aplicación y alto rendimiento

Cumple con la norma ASTM C877 Tipo III

Trelleborg External Joint Wrap es muy eficaz cuando se utiliza en instalaciones que requieren pruebas hidrostáticas o de vacío.

Trelleborg External Joint Wrap – Tabla de dimensiones

Número de patente	Ancho y longitud (pulgadas)	Rollos por caja	Pies lineales por caja	Tamaño del palé n.º de cajas/libras
BW-6T	6" x 50'	4	200	45 cajas./34 lbs
BW-9T	9" x 50'	4	200	45 cajas./60 lbs
BW-10T	10" x 50'	4	200	45 cajas./55 lbs
BW-12T	12" x 50'	2	100	45 cajas./50 lbs

Trelleborg C-56 – Tabla de dimenssiones

Ancho y longitud (pulgadas)	Sección transversal	Rollos por caja	Pies lineales por caja	Pallet Size # Cartons/lbs.
.500" x 21.0'	oval	10	210	45 cajas./24 lbs
750" x 14.5'	.66 x .66	10	145	45 cajas./36 lbs
1.00" x 14.5'	.88 x .88	8	116	45 cajas./50 lbs
1.25" x 14.5'	.875 x 1.375	5	72.5	45 cajas./49 lbs
1.50" x 10.0'	1.125 x 1.5	5	50	45 cajas./47 lbs
1.50" x 14.5'	1.125 x 1.5	5	72.5	45 cajas./67 lbs
2.00" x 10.0'	1.5 x 2.0625	4	40	45 cajas./68 lbs



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/EN/SEALS-AND-PROFILES

Trelleborg Pipe Seals Milford Inc, 108 Industrial Drive, Bonne Terre, Missouri 63628 USA, Teléfono +1 800 442 0141, +1 573 358 9561, Fax +1 573 358 9566
Trelleborg Pipe Seals B.V., P.O. Box 62, NL-8200 AB Lelystad, Teléfono +31 320 2679-79, Fax +31 320 2679-80