



EMR 1020 Earthmover Radial Tires

PRÉMIOVÉ RADIÁLNÍ BEZDUŠOVÉ PNEUMATIKY

Pneumatiky Trelleborg řady EMR byly vyvinuty za účelem zvýšení produktivity v náročných stavebních aplikacích. Disponují zvýšenou ochranou a odolností proti poškození, speciální skladba běhounu zajišťuje dokonalou ovladatelnost a záběr tam, kde je to nejvíce potřeba, ať už na písku, skále, šterku nebo zemině.

Silná radiální kostra a nejmodernější směs zaručují dlouhou životnost a zajišťují rovnoměrné rozložení zatížení pro pohodlnou jízdu při zachování nízké spotřeby paliva.

Řada EMR 1020, navržená pro nakladače, grejdry a malé kloubové nakladače, je ideálním řešením pro stavebnictví nebo při terénních úpravách.

Hlavní výhody

- Vynikající záběr
- Maximální výkon v měkkém a bahnitém podloží
- Výborné samočistící schopnosti
- Robustní kostra umožňující protektorování*

Použití



NAKLADAČE



GREJDRY

Vlastnosti pneumatiky



CELOOCELOVÁ
RADIÁLNÍ
KONSTRUKCE



ZESÍLENÁ
KOSTRA



VHODNÉ
PRO RŮZNÉ
POVRCHY



VYNIKAJÍCÍ JÍZDNÍ
KOMFORT

*V případě protektorování je nutná kontrola stavu kostry profesionálním technikem

EMR 1020

PRÉMIOVÁ RADIÁLNÍ PNEUMATIKA

TECHNICKÁ DATA - NAKLADAČ/DAMPR

Rozměr pneumatiky	Kategorie dezénu Typ aplikace	Ráfek (povolený)	Hloubka dezénu (mm)	LI/SS Index nosnosti/ rychlosti Nakladač/Dampr	Nosnost pneumatiky (kg) při 10 (km/h)	Hustíci tlak (bar)	Nosnost pneumatiky (kg) při 10 (km/h)	Hustíci tlak (bar)
17.5 R 25	L2/E2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	26	* 176 A2/157 B	7 100	4.50	4 125	3.50
20.5 R 25	L2/E2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	28	** 193 A2/177 B	11 500	5.75	7 300	4.50
23.5 R 25	L2/E2	19.50/2.5-25	32	** 201 A2/185 B	14 500	5.75	9 250	4.50

*/** - Index pevnosti pneumatiky

TECHNICKÁ DATA - GREJDR

Rozměr pneumatiky	Kategorie dezénu Typ aplikace	Ráfek (povolený)	Hloubka dezénu (mm)	LI/SS Index nosnosti/ rychlosti Grejdr	Nosnost pneumatiky (kg) při 10 (km/h)	Hustíci tlak (bar)
14.00 R 24	G2	8.00TG-24 SDC (10.00VA-24 SDC)	22	* 153 A8	3 650	3.75
17.5 R 25	G2+	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	26	* 153 A8	3 650	3.00
20.5 R 25	G2+	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	28	* 161 A8	4 625	3.00
23.5 R 25	G2+	19.50/2.5-25	32	* 170 A8	6 000	3.00

+ forma neobsahuje značení Grejdr */** - Index pevnosti pneumatiky



TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Česká republika
Telefon: +420 267 111 323
www.trelleborg.com/cs/wheels

facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction



Stáhněte si aplikaci zdarma



Tire iBrochure