



Brawler HPS

Trabajos duros, conducción cómoda



SOFT RIDE

Máximo confort y durabilidad



Descargue la aplicación de manera gratuita



Tire iBrochure

Protege las personas, protege la maquinaria.

Los semi-elásticos Brawler HPS Soft Ride están diseñados para las aplicaciones más extremas en la industria del reciclaje y gestión de residuos, destacando dentro de la gama Trelleborg Brawler por su confort.


La combinación del compuesto Soft Ride con las aperturas elípticas características de Brawler, ofrecen una mayor

absorción de impactos y reducción de las vibraciones, produciendo un menor desgaste del equipo e incrementando el confort del operario.

El Brawler HPS Soft Ride ofrece la dureza de una rueda maciza tradicional y el confort en la conducción de un neumático inyectado.


Vibración y confort - Prueba dinámica

TESTADO SEGÚN ISO 5008



Deformación - Prueba estática

DEFORMACIÓN (MM) BAJO CARGA VARIABLE



Brawler HPS Soft Ride.

**SOFT
RIDE**



CONSTRUCCIÓN ANTIVIBRACIONES

Conducción más confortable



COMPUESTO RESISTENTE A LOS CORTES

Protección contra daños



APERTURAS ELÍPTICAS

Mayor deflexión



BANDA DE RODADURA MUY PROFUNDA

Mayor vida útil

¿Por qué elegir Soft Ride?



MÁXIMO VALOR

Reducción del coste por hora



MÁXIMO TIEMPO DE ACTIVIDAD

Mayor productividad, sin mantenimiento



MAYOR SEGURIDAD

Reducción de las vibraciones al conductor



REDUCCIÓN DEL IMPACTO

Protege las personas, protege la maquinaria

Brawler HPS Soft Ride

SEMI-ELÁSTICO OTR PREMIUM



HPS Solidflex
Traction

HPS Solidflex
Smooth

HPS
Smooth

HPS SOLIDFLEX TRACTION

Medida	Equivalencia	Medida llanta	Diámetro [mm]	Ancho de sección [mm]	Profundidad de la banda de rodadura [mm]	Capacidad de carga 10 km/h [kg]
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540

* Disponible en versión estándar

HPS SOLIDFLEX SMOOTH

Medida	Equivalencia	Medida llanta	Diámetro [mm]	Ancho de sección [mm]	Profundidad de la banda de rodadura [mm]	Capacidad de carga 10 km/h [kg]
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540
18.00-33		13.0-33	1,831	457	216	12,000

* Disponible en versión estándar

HPS SMOOTH

Medida	Equivalencia	Medida llanta	Diámetro [mm]	Ancho de sección [mm]	Profundidad de la banda de rodadura [mm]	Capacidad de carga 10 km/h [kg]
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	16,210
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	20,425
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	24,390
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	30,050

* Disponible en versión estándar

Notas: La profundidad de la banda de rodadura en los macizos lisos indica el desgaste de la goma. Todos los Brawler™ HPS están disponibles como conjunto o como macizo por separado.



TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems España, S.A.
C/Pau Claris 163 3º - 08037 Barcelona
C/ Caracas, 7 - Esquina Lima

Pl. Camporosso - Crta. Daganzo, Km. 4,6 - 28801 Alcalá de Henares
Teléfono: 902 44 88 22; 932 08 14 80; 914 90 44 80
www.trelleborg.com/es/wheels - twse@trelleborg.com

facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction

