



EMR 1025 Earthmover Radial Tires

NEUMÁTICO PREMIUM PARA CONSTRUCCIÓN

Protegiendo a las personas, protegiendo la maquinaria. El EMR 1025 de Trelleborg para todas las estaciones aporta mayor confort y seguridad sobre hielo y nieve.

El EMR 1025 ofrece la comodidad y robustez de la gama EMR y el agarre de un neumático de invierno, sin necesidad de realizar el cambio estacional.

Ventajas principales

- Protección superior contra daños y durabilidad
- Proporciona un control y agarre perfecto sobre hielo y nieve
- Máxima productividad para todas las estaciones
- Carcasa robusta para soportar un eventual recauchutado*

Aplicación



MOTONIVELADORAS



PALAS
CARGADORAS

Características del neumático



TODAS LAS
ESTACIONES



ESTRUCTURA
RADIAL DE ACERO



AGARRE
PERFECTO SOBRE
HIELO Y NIEVE




EXCELENTE
CONFORT DE
CONDUCCIÓN

*La carcasa debe ser revisada por un técnico profesional antes de que se permita el recauchutado

EMR 1025

NEUMÁTICO PREMIUM PARA CONSTRUCCIÓN

Nuevo protector del flanco



Dibujo no direccional para todas las estaciones, para un excelente agarre en hielo y nieve

La sólida carcasa radial de acero es resistente a los pinchazos y reduce el consumo de combustible

**Excelente
neumático para
su uso durante
todo el año.**

FICHA TÉCNICA - CARGADORA

Medida del neumático	Modelo TRA	Llanta (Permitida)	Profundidad de la Banda (mm)	Índice de carga / Código velocidad	Capacidad de carga de los neumáticos (kg) a 10 (Km/h)	Presión (Bar)
17.5 R 25	L2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	28	* 176 A2	7,100	4.50
20.5 R 25	L2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	31	* 186 A2	9,500	4.50
23.5 R 25	L2	19.50/2.5-25	34	* 195 A2	12,150	4.50

*/** - Índice de resistencia del neumático

FICHA TÉCNICA - MOTONIVELADORA

Medida del neumático	Modelo TRA	Llanta (Permitida)	Profundidad de la Banda (mm)	Índice de carga / Código velocidad	Capacidad de carga de los neumáticos (kg) a 40 (Km/h)	Presión (Bar)
14.00 R 24	G2	8.00TG-24 (SDC) 10.00VA-24 (SDC)	24	* 153 A8	3,650	3.75
17.5 R 25	G2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	28	* 153 A8	3,650	3.00
20.5 R 25	G2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	31	* 161 A8	4,625	3.00
23.5 R 25	G2	19.50/2.5-25	34	* 170 A8	6,000	3.00

*/** - Índice de resistencia del neumático



TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems España, S.A.
C/Pau Claris 163 3º - 08037 Barcelona
C/ Caracas, 7 - Esquina Lima

Pl. Camporosso - Crta. Daganzo, Km. 4,6 - 28801 Alcalá de Henares
Teléfono: 902 44 88 22; 932 08 14 80; 914 90 44 80
www.trelleborg.com/es/wheels - twse@trelleborg.com

facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction



Download the App for free



Tire iBrochure