



EMR 1042 Earthmover Radial Tires

NEUMÁTICO PREMIUM PARA CONSTRUCCIÓN

La gama EMR de Trelleborg está diseñada para mejorar la productividad en las aplicaciones más exigentes, ofreciendo una mayor durabilidad y protección contra daños externos. El diseño de la banda de rodadura multi-superficie, permite un gran control y una perfecta adherencia, tanto en trabajos sobre tierra como en roca.

La sólida carcasa radial y los compuestos de última generación utilizados en su fabricación aseguran una larga vida útil, proporcionando también una distribución de carga equilibrada para una conducción confortable y un bajo consumo de combustible.

Diseñado para dúmperes articulados, y apropiado para palas cargadoras, el EMR 1042 es la mejor elección para operaciones de transporte en explotaciones a cielo abierto y canteras, siendo apropiado para infraestructuras, construcción de edificios y obra urbana.

Ventajas principales

- Excelente tracción
- Excelente vida útil del neumático gracias a la profundidad de la banda de rodadura
- Alto confort
- Anillo protector de goma en el flanco
- Carcasa robusta para soportar un eventual recauchutado*

Aplicaciones



DÚMPERES ARTICULADOS



PALAS CARGADORAS

Características del neumático



ESTRUCTURA RADIAL DE ACERO



CARCASA REFORZADA



MULTI SUPERFICIE




EXCELENTE CONFORT DE CONDUCCIÓN

*La carcasa debe ser revisada por un técnico profesional antes de que se permita el recauchutado.

EMR 1042

NEUMÁTICO PREMIUM PARA CONSTRUCCIÓN

Nuevo protector del flanco



Excelente neumático para aplicaciones exigentes.

FICHA TÉCNICA - TRANSPORTE / CARGADORA

| Medida del neumático | Modelo TRA | Llanta (Permitida) | Profundidad de la Banda [mm] | Índice de carga / Código velocidad | Capacidad de carga de los neumáticos (kg) a 10 (Km/h) | Presión (Bar) | Capacidad de carga (kg) a 50 (Km/h) | Presión (Bar) |
|----------------------|------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 23.5 R 25 | L4/E4 | 19.50/2.5-25 | 51 | ** 185 B/201 A2 | 14,500 | 5.75 | 9,250 | 4.50 |
| 26.5 R 25 | L4/E4 | 22.00/3.0-25 | 54 | ** 193 B/209 A2 | 18,500 | 5.75 | 11,500 | 4.50 |
| 29.5 R 25 | E4/L4 | 25.00/3.5-25 | 58 | ** 200 B/216 A2 | 22,400 | 5.75 | 14,000 | 4.50 |

*/** - Índice de resistencia del neumático



TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems España, S.A.
C/Pau Claris 163 3º - 08037 Barcelona
C/ Caracas, 7 - Esquina Lima

Pl. Camporosso - Crta. Daganzo, Km. 4,6 - 28801 Alcalá de Henares
Teléfono: 902 44 88 22; 932 08 14 80; 914 90 44 80
www.trelleborg.com/es/wheels - twse@trelleborg.com



facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction



Download the App for free

