



EMR 1042 Pneu Genie Civil Radial

PNEUMATIQUE RADIAL PREMIUM

La gamme Trelleborg EMR a été conçue pour améliorer la productivité dans des conditions d'utilisation intensives, apportant une meilleure résistance aux impacts ainsi qu'une durée de vie accrue. Son profil à surface multiple garantit un contrôle et une parfaite adhérence, quel que soit le terrain où vous évoluez (sable, roche, gravier, terre).

La carcasse radiale robuste ainsi que ses composants à la pointe de la technologie assurent une meilleure longévité, tout en offrant une répartition optimale de la charge pour une conduite confortable et des économies de carburant.

Conçue pour les dumpers articulés et les chargeuses, notre gamme EMR 1042 demeure le meilleur choix pour les activités de transport dans les carrières et gravières à ciel ouvert, la construction d'infrastructures et de bâtiments ainsi que l'aménagement paysager.

Principaux avantages

- Capacité de traction exceptionnelle
- Longévité accrue grâce à la profondeur de sculpture
- Confort de conduite parfait
- Nouveau système de protection des flancs
- Carcasse robuste pouvant supporter un rechapage*



Applications



**DUMPERS
ARTICULÉS**



CHARGEUSES

Caractéristiques



**CONSTRUCTION
RADIALE**



**CARCASSE
RENFORCÉE**



**POUR TOUT
TYPE DE SOL**




**EXCELLENT
CONFORT DE CONDUITE**

*La vérification de la carcasse par un professionnel est nécessaire avant de procéder au rechapage

EMR 1042

PNEUMATIQUE RADIAL PREMIUM

Nouveau système de protection des flancs



Une technologie de pointe pour des utilisations intensives.

CHARGEUSE/TRANSPORT

Dimension du pneu	Profil	Jante (tolérée)	Profondeur de sculpture (mm)	LI/SS	Capacité de charge (kg) à 10 km/h	Pression de gonflage (bar)	Capacité de charge (kg) à 50 km/h	Pression de gonflage (bar)
23.5 R 25	L4/E4	19.50/2.5-25	51	** 185 B/201 A2	14,500	5.75	9,250	4.50
26.5 R 25	L4/E4	22.00/3.0-25	54	** 193 B/209 A2	18,500	5.75	11,500	4.50
29.5 R 25	E4/L4	25.00/3.5-25	58	** 200 B/216 A2	22,400	5.75	14,000	4.50

*/** - Indice de résistance du pneu



TRELLEBORG

Trelleborg Industrial Construction Tires S.A.S
ZI Les Milles, 900 rue Ampère, 13290 Aix-en-Provence
Tél. : +33 (0)9 78 08 08 07 Fax : +33 (0)4 91 63 23 95
pneus.industriels@trelleborg.com - www.trelleborg.com/wheels/fr
S.A.S au capital de 297 510 €, RCS Aix-en-Provence B 321 318 382



facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction



Téléchargez gratuitement l'Appli



Tire iBrochure