



MPX TB Pneu diagonal polyvalent

PNEUMATIQUE GONFLABLE PREMIUM

La gamme Trelleborg MPX TB est conçue pour les chariots télescopiques et les chargeuses compactes évoluant dans des environnements exigeants. Elle offre une meilleure capacité de traction, une excellente résistance à l'usure et une plus grande stabilité. La conception unique du crampon permet un excellent auto-nettoyage et une adhérence sur les surfaces boueuses.

Disponible avec une capacité de charge supérieure pour les applications intensives, la gamme MPX TB répond à la norme de sécurité européenne ECE 106.

Principaux avantages

- Indice de charge supérieur pour les applications lourdes
- Amélioration de la traction grâce à une conception unique du crampon



Applications



CHARIOT
TÉLESCOPIQUE



CHARGEUSE
COMPACTE

Caractéristiques



EXCELLENTE
RÉSISTANCE À L'USURE



FLANC
RENFORCÉ



TRACTION
OPTIMALE



PLUS GRANDE
STABILITÉ

MPX TB

PNEUMATIQUE GONFLABLE PREMIUM

Dimensions	Profil	JANTE (Tolérée)	OD (mm)	SW (mm)	LSD (mm)	RC (mm)	LI/SS	Capacité de charge du pneu (Kg) à la vitesse (Km/h)						Pression du pneu	
								Statique	10	10 Cyc.	20	30	40		50
400/70-20 IND (REPLACE 405/70-20 & 16/70-20)	MPX TB TL	13 x 20 (13 x 20SDC)	1081	408	493	3294	155A8/B	6065	3295	3955	2875	2740	2635	2635	3,20
								6510	3535	4245	3085	2940	2830	2830	3,50
								7310	3975	4770	3465	3305	3180	3180	4,00
								8115	4410	5290	3845	3665	3525	3525	4,50
								8915	4845	5815	4225	4030	3875	3875	5,00
400/70-24 IND (REPLACE 405/70-24 & 16/70-24)	MPX TB TL	13 x 24 (13 x 24SDC)	1174	410	537	3551	158A8/B	6645	3615	4335	3150	3005	2890	2890	3,20
								7135	3880	4655	3385	3225	3105	3105	3,50
								8015	4360	5230	3800	3625	3485	3485	4,00
								8895	4835	5800	4220	4020	3870	3870	4,50
								9775	5315	6375	4635	4420	4250	4250	5,00
400/80-24 IND (15.5/80-24)	MPX TB TL	DW13 X 24 (DW14L X 24) (DW13L X 24)	1253	410	572	3825	162A8	7430	4040	4845	3520	3360	3230	2940	3,20
								7975	4335	5200	3780	3605	3470	3155	3,50
								8960	4870	5845	4250	4050	3895	3545	4,00
								9940	5405	6485	4715	4495	4325	3935	4,50
								10925	5940	7125	5180	4940	4750	4325	5,00
460/70-24 IND (17.5L-24)	MPX TB TL	DW15L X 24 (DW14L X 24) (DW16L X 24)	1257	455	564	3813	159A8	6540	3555	4265	3100	2960	2845	2585	2,40
								7450	4050	4860	3530	3365	3240	2945	2,80
								8355	4540	5450	3960	3775	3630	3305	3,20
								8960	4870	5845	4245	4050	3895	3540	3,50
								10065	5470	6565	4770	4550	4375	3980	4,00
500/70-24 IND* (19.5L-24)	MPX TB TL	DW16L X 24 (DW15L X 24) (W15L X 24) (W16L X 24)	1313	502	584	3936	164A8	7475	4065	4875	3545	3380	3250	2960	2,40
								8510	4625	5550	4035	3850	3700	3365	2,80
								9545	5190	6225	4525	4315	4150	3775	3,20
								10235	5565	6675	4850	4630	4450	4050	3,50
								11500	6250	7500	5450	5200	5000	4550	4,00

* En préparation



TRELLEBORG

Trelleborg Industrial Construction Tires S.A.S
 ZI Les Milles, 900 rue Ampère, 13290 Aix-en-Provence
 Tél. : +33 (0)9 78 08 08 07 Fax : +33 (0)4 91 63 23 95
 pneus.industriels@trelleborg.com - www.trelleborg.com/wheels/fr
 S.A.S au capital de 297 510 €, RCS Aix-en-Provence B 321 318 382



Téléchargez gratuitement l'Appli



Tire iBrochure

facebook.com/TrelleborgConstruction
 youtube.com/TrelleborgConstruction

