



Brawler HPS

Des conditions exigeantes, un confort maximal



**SOFT
RIDE**

Confort maximal
et durabilité accrue



Téléchargez gratuitement l'Appli



Tire iBrochure


Protection de l'opérateur, protection de la machine.

Le pneu Trelleborg Brawler HPS Soft Ride offre la conduite la plus confortable de la gamme. Il est spécialement conçu pour être performant dans le secteur du traitement des déchets et du recyclage. L'association du composé de gomme Soft Ride avec les alvéoles elliptiques permet d'augmenter l'absorption des chocs.

Elle réduit sensiblement les vibrations et assure la protection de l'opérateur et de la machine. Le Brawler HPS Soft Ride garantit à la fois la solidité d'un pneu traditionnel et le confort de conduite d'un pneumatique gonflé à la mousse polyuréthane.


Vibration et confort de conduite - Test dynamique

TESTÉ SELON LA NORME ISO 5008



Déflexion - Test statique

DÉFORMATION (MM) SOUS CONTRAINTE D'UNE CHARGE VARIABLE



Brawler HPS Soft Ride.

**SOFT
RIDE**



STRUCTURE ANTI-VIBRATIONS

Confort de conduite
supérieur



COMPOSÉ RÉSISTANT AUX COUPURES

Protection contre les
dommages



ALVÉOLES ELLIPTIQUES

Déflexion supérieure



PROFONDEUR DE SCULPTURE IMPORTANTE

Longévité accrue

Pourquoi choisir la gamme Brawler HPS Soft Ride ?



EXCELLENTE RENTABILITÉ

Coûts horaires réduits



TEMPS DE FONCTIONNEMENT MAXIMAL

Productivité accrue, sans entretien



SÉCURITÉ AMÉLIORÉE

Réduction de l'exposition de l'opérateur aux vibrations



IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT

Protège l'opérateur et la machine

Brawler HPS Soft Ride

PNEU PLEIN SOUPLE OTR PREMIUM



HPS Solidflex
Traction

HPS Solidflex
Smooth

HPS
Smooth

HPS SOLIDFLEX TRACTION

Dimensions	Dimensions équivalentes	Dimensions de jante	Diamètre hors tout [mm]	Largeur de section [mm]	Profondeur de sculpture [mm]	Capacité de charge 10 km/h [kg]
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540

* Également disponible en version standard

HPS SOLIDFLEX SMOOTH

Dimensions	Dimensions équivalentes	Dimensions de jante	Diamètre hors tout [mm]	Largeur de section [mm]	Hauteur de gomme [mm]	Capacité de charge 10 km/h [kg]
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540
18.00-33		13.0-33	1,831	457	216	12,000

* Également disponible en version standard

HPS SMOOTH

Dimensions	Dimensions équivalentes	Dimensions de jante	Diamètre hors tout [mm]	Largeur de section [mm]	Hauteur de gomme [mm]	Capacité de charge 10 km/h [kg]
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	16,210
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	20,425
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	24,390
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	30,050

* Également disponible en version standard

Notes : La hauteur de gomme sur la version Smooth du pneu indique le niveau maximal d'usure.
Tous les pneus Brawler™ HPS sont disponibles en roues complètes ou pneus seuls.



TRELLEBORG

Trelleborg Industrial Construction Tires S.A.S
ZI Les Milles, 900 rue Ampère, 13290 Aix-en-Provence
Tél. : +33 (0)9 78 08 08 07 Fax : +33 (0)4 91 63 23 95
pneus.industriels@trelleborg.com - www.trelleborg.com/wheels/fr
S.A.S au capital de 297 510 €, RCS Aix-en-Provence B 321 318 382



facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction

