



# EMR 1040 Pneumatici radiali per movimento terra

## PNEUMATICO RADIALE PREMIUM

La gamma Trelleborg EMR è progettata per aumentare la produttività nelle applicazioni cava cantiere critiche, offrendo una maggiore protezione dai danni e una maggiore durata. Il disegno del battistrada multiuso assicura ottimo controllo e perfetta aderenza laddove è particolarmente richiesto, su sabbia, roccia, ghiaia o terra.

La robusta carcassa radiale e la sua mescola all'avanguardia assicurano una lunga durata, fornendo la stessa distribuzione del carico per un maggior comfort di guida con un basso consumo di carburante.

Progettata per pale e adatta per dumper articolati, il nostro pneumatico EMR 1040 è la scelta migliore per le operazioni di carico intensivo nelle miniere a cielo aperto e nelle cave, nonché infrastrutture, edilizia ed architettura paesaggistica.

### Principali vantaggi

- Trazione ottimale
- Eccellente durata dello pneumatico grazie al battistrada profondo
- Mescola resistente al taglio
- Carcassa robusta per supportare l'eventuale ricostruzione\*

### Caratteristiche



STRUTTURA  
RADIALE  
METALLICA



CARCASSA  
RINFORZATA



DISEGNO  
BATTISTRADA  
VERSATILE



ECCELLENTE  
COMFORT DI  
GUIDA



### Applicazioni



PALA GOMMATA



DUMPER  
ARTICOLATO

\*La carcassa deve essere controllata da un tecnico professionista prima che sia consentita la ricostruzione

# EMR 1040

PNEUMATICO RADIALE PREMIUM

## DATI TECNICI - PALA/DUMPER

Dimensioni dei pneumatici	Codice TRA	Dimensione del cerchio (consentita)	Profondità del battistrada (mm)	Descrizione del servizio Caricatore/trasporto LI/SS	Capacità di carico del pneumatico (kg) a 10 (Km/h)	Pressione dei pneumatici (bar)	Capacità di carico del pneumatico (kg) a 50 (Km/h)	Pressione del pneumatico (bar)
<b>23.5 R 25</b>	L4/E4	19.50/2.5-25	57	** 201 A2/185 B	14.500	5.75	9.250	4.50
<b>26.5 R 25</b>	L4/E4	22.00/3.0-25	61	** 209 A2/193 B	18.500	5.75	11.500	4.50
<b>29.5 R 25</b>	L4/E4	25.00/3.5-25	61	** 216 A2/200 B	22.400	5.75	14.000	4.50

\*/\* - Indice di resistenza del pneumatico

N.B.: Non compatibile con tutti i dumper articolati, consultare il rappresentante Trelleborg locale.



Seguici su



Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)  
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano  
Tel. 02 66039.000 - Fax 02 66039.331  
[www.trelleborg.com/wheels/it](http://www.trelleborg.com/wheels/it)

