



## EMR 1020 Pneumatici radiali per movimento terra

### PNEUMATICO RADIALE PREMIUM

La gamma EMR 1020 di Trelleborg è progettata per migliorare la resilienza e la produttività degli pneumatici in applicazioni edili critiche. Il design multi-superficie del battistrada assicura una presa perfetta, sia su sabbia, roccia, ghiaia o terreno.

La distribuzione ideale del carico aumenta il comfort di marcia e riduce il consumo di carburante, mentre una robusta carcassa radiale e una mescola all'avanguardia prolungano la durata dello pneumatico.

Progettata per pale, livellatrici e adatta per piccole applicazioni di dumper articolati, la gamma EMR 1020 è la soluzione ideale per la costruzione di edifici e l'architettura del paesaggio.

#### Principali vantaggi

- Eccellente trazione
- Massime prestazioni in condizioni morbide e fangose
- Eccellenti proprietà autopulenti
- Carcassa robusta per supportare l'eventuale ricostruzione\*

#### Applicazioni



PALA GOMMATA



LIVELLATRICE



STRUTTURA  
RADIALE  
METALLICA



CARCASSA  
RINFORZATA



DISEGNO  
BATTISTRADA  
VERSATILE



ECCELLENTI  
COMFORT DI  
GUIDA

\* La carcassa deve essere controllata da un tecnico professionista prima che sia consentita la ricostruzione

# EMR 1020

PNEUMATICO RADIALE PREMIUM

## DATI TECNICI - PALA

Dimensioni dei pneumatici	Codice TRA	Dimensione del cerchio (consentita)	Profondità del battistrada [mm]	Descrizione del servizio Caricatore/trasporto LI/SS	Capacità di carico del pneumatico (kg) a 10 (Km/h)	Pressione dei pneumatici (bar)	Capacità di carico del pneumatico (kg) a 50 (Km/h)	Pressione del pneumatico (bar)
17.5 R 25	L2/E2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	26	* 176 A2/157 B	7.100	4.50	4.125	3.50
20.5 R 25	L2/E2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	28	** 193 A2/177 B	11.500	5.75	7.300	4.50
23.5 R 25	L2/E2	19.50/2.5-25	32	** 201 A2/185 B	14.500	5.75	9.250	4.50

\*/\*\* - Indice di resistenza del pneumatico

## DATI TECNICI - LIVELLATRICE

Dimensioni dei pneumatici	Codice TRA	Dimensione del cerchio (consentita)	Profondità del battistrada [mm]	Descrizione del servizio Livellatrice LI/SS	Capacità di carico del pneumatico (kg) a 40 (Km/h)	Pressione del pneumatico (bar)
14.00 R 24	G2	8.00TG-24 SDC (10.00VA-24 SDC)	22	* 153 A8	3.650	3.75
17.5 R 25	G2+	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	26	* 153 A8	3.650	3.00
20.5 R 25	G2+	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	28	* 161 A8	4.625	3.00
23.5 R 25	G2+	19.50/2.5-25	32	* 170 A8	6.000	3.00

+ Non contrassegnato come selezionatore sullo stampo \*/\*\* - Indice di resistenza del pneumatico



Seguici su



Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)  
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano  
Tel. 02 66039.000 - Fax 02 66039.331  
[www.trelleborg.com/wheels/it](http://www.trelleborg.com/wheels/it)

