



EMR 1025

Pneumatici radiali per movimento terra

PNEUMATICO RADIALE PREMIUM

Proteggendo gli operatori alla guida, il pneumatico all-season EMR 1025 di Trelleborg garantisce maggior comfort e sicurezza su ghiaccio e neve.

EMR 1025 offre sia il comfort sia la robustezza della gamma EMR, assicurando prestazioni elevate tutto l'anno, in quanto pneumatico all-season.

I cambi stagionali non sono più necessari.

Principali vantaggi

- Eccellente protezione dai danni e lunga durata
- Controllo e perfetta aderenza su ghiaccio e neve
- Massima produttività in tutte le stagioni
- Carcassa robusta per supportare eventuali ricostruzioni*

Applicazioni



LIVELLATRICE



PALA GOMMATA

Caratteristiche



ALL-SEASON



STRUTTURA
RADIALE METALLICA



ELEVATA
ADERENZA
SULLA NEVE




ECCELLENTE
COMFORT DI GUIDA

* La carcassa deve essere controllata da un tecnico professionista prima che venga consentita la ricostruzione

EMR 1025

PNEUMATICO RADIALE PREMIUM

Nuova protezione del fianco



**Tecnologia
superiore per
l'utilizzo tutto l'anno.**

DATI TECNICI - CARICATORE

Dimensioni dei pneumatici	Codice TRA	Dimensione del cerchio (consentita)	Profondità del battistrada [mm]	Descrizione del servizio Caricatore/trasporto LI/SS	Capacità di carico del pneumatico (kg) a 10 (Km/h)	Pressione dei pneumatici (bar)
17.5 R 25	L2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	28	* 176 A2	7,100	4.50
20.5 R 25	L2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	31	* 186 A2	9,500	4.50
23.5 R 25	L2	19.50/2.5-25	34	* 195 A2	12,150	4.50

*/** - Indice di resistenza del pneumatico

DATI TECNICI - LIVELLATRICE

Dimensioni dei pneumatici	Codice TRA	Dimensione del cerchio (consentita)	Profondità del battistrada [mm]	Descrizione del servizio Caricatore/trasporto LI/SS	Capacità di carico del pneumatico (kg) a 10 (Km/h)	Pressione dei pneumatici (bar)
14.00 R 24	G2	8.00TG-24 (SDC) 10.00VA-24 (SDC)	24	* 153 A8	3,650	3.75
17.5 R 25	G2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	28	* 153 A8	3,650	3.00
20.5 R 25	G2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	31	* 161 A8	4,625	3.00
23.5 R 25	G2	19.50/2.5-25	34	* 170 A8	6,000	3.00

*/** - Indice di resistenza del pneumatico



TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano

Tel. 02 66039.000 - Fax 02 66039.331

www.trelleborg.com/wheels/it

facebook.com/TrelleborgConstruction

youtube.com/TrelleborgConstruction



Scarica l'App gratuitamente



Tire iBrochure