



## EMR 1051 Pneumatici radiali per movimento terra

### PNEUMATICO RADIALE PREMIUM

La gamma Trelleborg EMR è progettata per migliorare la produttività in applicazioni edili critiche, offrendo sia una maggiore protezione dai danni che una maggiore durata. Il design del battistrada offre controllo e presa perfetta quando è più necessario, su sabbia, roccia, ghiaia o terreno.

La robusta carcassa radiale e la mescola all'avanguardia assicurano una lunga durata, fornendo allo stesso tempo un'equa distribuzione del carico per una guida confortevole, mantenendo un basso consumo di carburante.

Progettata per Pale, la gamma EMR 1051 è la soluzione migliore per applicazioni di carico intensivo in settori come miniere a cielo aperto e cave, nonché infrastrutture, costruzioni edili e architettura paesaggistica in cui la trazione non può essere compromessa.

### Principali vantaggi

- Trazione ottimale
- Eccellente durata dello pneumatico grazie al battistrada profondo
- Mescola resistente al taglio
- Protezione dell'anello di gomma della parete laterale
- Carcassa robusta per supportare l'eventuale ricostruzione\*

### Applicazione



PALA GOMMATA

### Caratteristiche



STRUTTURA  
RADIALE  
METALLICA



CARCASSA  
RINFORZATA



DISEGNO  
BATTISTRADA  
VERSATILE




ECCELLENTI  
COMFORT DI  
GUIDA

\*La carcassa deve essere controllata da un tecnico professionista prima che sia consentita la ricostruzione

# EMR 1051

PNEUMATICO RADIALE PREMIUM

## Nuova protezione per i fianchi



**Pneumatici  
ad alta tecnologia  
per applicazioni  
gravose**

## DATI TECNICI – PALA

Dimensioni dei pneumatici	Codice TRA	Dimensione del cerchio (consentita)	Profondità del battistrada [mm]	Descrizione del servizio LI/SS	Capacità di carico del pneumatico (kg) a 10 (Km/h)	Pressione del pneumatico (bar)
<b>20.5 R 25</b>	L5	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	70	** 193 A2	11.500	5.75
<b>23.5 R 25</b>	L5	19.50/2.5-25	76	** 201 A2	14.500	5.75
<b>26.5 R 25</b>	L5	22.00/3.0-25	85	** 209 A2	18.500	5.75
<b>29.5 R 25</b>	L5	25.00/3.5-25	92	** 216 A2	22.400	5.75

\*/\*\* - Indice di resistenza del pneumatico



**TRELLEBORG**

Seguici su



Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)  
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano  
Tel. 02 66039.000 - Fax 02 66039.331  
[www.trelleborg.com/wheels/it](http://www.trelleborg.com/wheels/it)

Scarica l'App  
gratuitamente



Tire iBrochure

