

Ruote complete e cerchi per pneumatici Light Service

La gamma Trelleborg di ruote e cerchi è disponibile dai 3" ai 16" e può essere fornita in molte diverse configurazioni dipendenti dalle applicazioni, dalle richieste specifiche e dalle capacità di carico. I cerchi e le ruote sono progettati con diverse specifiche – ad esempio, mozzi integrati, cuscinetti, foratura, offset, spessore flangia, verniciatura ecc. - secondo le esigenze del cliente.

Cerchi e ruote disponibili

La tabella contiene la gamma disponibile in termini di dimensioni, larghezza e configurazioni.

Le colonne saldato/diviso indicano se la misura specifica del cerchio/ruota è disponibile in versione saldata e/o assemblata. Mentre la colonna mozzo/foro indica se la misura (dimensione/ larghezza) è disponibile come ruota (mozzo) e/o cerchio (foro).

Larghezza Cerchio/Ruota	Dimensione	Saldato	Diviso	Mozzo	Foro
1.50-3D	3 pollici		●	●	
2.10AX4	4 pollici	●		●	
2.10-4D	4 pollici		●	●	
2.50-4D	4 pollici		●	●	
2.75AX4	4 pollici	●		●	
6.35-4D	4 pollici		●	●	
3.00AX5	5 pollici	●		●	
2.50AX6	6 pollici	●		●	
2.50AX6	6 pollici	●			●
2.50-6D	6 pollici		●		●
3.25-6D	6 pollici		●		●
3.50AX6	6 pollici	●		●	
3.50AX6	6 pollici	●			●
3.50-6D	6 pollici		●		●
4.00AX6	6 pollici	●		●	
4.50AX6	6 pollici	●		●	
4.50AX6	6 pollici	●			●
4.50-6D	6 pollici		●	●	
4.50-6D	6 pollici		●		●
7.00AX6	6 pollici	●		●	
1.40-8D	8 pollici		●		●
2.125-8D	8 pollici		●	●	
2.125-8D	8 pollici		●		●
2.50AX8	8 pollici	●		●	
2.50AX8	8 pollici	●			●
2.50C-8D	8 pollici	●	●		●
3.00DX8	8 pollici	●		●	
3.00DX8	8 pollici	●			●
3.00D-8D	8 pollici		●	●	
3.00D-8D	8 pollici		●		●
3.75I-8D	8 pollici		●		●
4.25I-8D	8 pollici		●		●
4.33R-8D	8 pollici		●		●
4.375X8	8 pollici	●		●	
4.375X8	8 pollici	●			●
5.375-8D	8 pollici		●	●	



Larghezza Cerchio/Ruota	Dimensione	Saldato	Diviso	Mozzo	Foro
5.375X8	8 pollici	●		●	
5.375X8	8 pollici	●			●
5.50-8D	8 pollici		●		●
5.50AX8	8 pollici	●		●	
5.50AX8	8 pollici	●			●
7.00IX8	8 pollici	●		●	
7.00IX8	8 pollici	●			●
7.00-8D	8 pollici		●		●
8.50AX8	8 pollici	●			●
4.00EX9	9 pollici	●		●	
4.00EX9	9 pollici	●			●
4.00-9D	9 pollici		●	●	
4.00-9D	9 pollici		●		●
6.00E-9D	9 pollici		●		●
3.00BX10	10 pollici	●			●
3.50IX10	10 pollici	●		●	
3.50IX10	10 pollici	●			●
5.00F-10	10 pollici		●	●	
5.00F-10	10 pollici		●		●
5.50F-10	10 pollici		●		●
5.50F-10	10 pollici		●	●	
6.00IX10	10 pollici	●		●	
6.00IX10	10 pollici	●			●
6.00-10	10 pollici		●		●
7.00IX10	10 pollici	●			●
8.25IX10	10 pollici	●			●
8.50IX10	10 pollici	●			●
3.00IX12	12 pollici	●		●	
3.00IX12	12 pollici	●			●
4.00IX12	12 pollici	●		●	
4.00IX12	12 pollici	●			●
4.25IX12	12 pollici	●		●	
4.25IX12	12 pollici	●			●
5.00S-12	12 pollici		●		●
7.00IX12	12 pollici	●		●	
7.00IX12	12 pollici	●			●
9.00IX12	12 pollici	●		●	
9.00IX12	12 pollici	●			●
8.50IX12	12 pollici	●			●
10.50IX12	12 pollici	●			●
4.50IX13	13 pollici	●		●	
5.50EX14	14 pollici	●		●	
5.50EX14	14 pollici	●			●
6.00JX14	14 pollici	●			●
6.75X14.5	14.5 pollici	●		●	
6.75X14.5	14.5 pollici	●			●
3.00JX15	15 pollici	●			●
4.00JX15	15 pollici	●		●	
4.00JX15	15 pollici	●			●
4.50JX15	15 pollici	●		●	
4.50JX15	15 pollici	●			●
5.00JX15	15 pollici	●			●
5.50JX15	15 pollici	●		●	
6.00JX15	15 pollici	●			●
9.00X15	15 pollici	●		●	
10.00LBX15	15 pollici	●			●
13.00LBX15	15 pollici	●			●
4.00EX16	16 pollici	●			●
5.50EX16	16 pollici	●			●
9.00EX16	16 pollici	●		●	

