

Ruedas metálicas y llantas para aplicaciones ligeras

La gama Trelleborg de ruedas metálicas y llantas abarca desde las 3 pulgadas a las 16 pulgadas y se suministra en muchas configuraciones diferentes en función de la aplicación, las necesidades de capacidad de carga y muchos otros valores que influyen en el diseño. Las ruedas metálicas y llantas están diseñadas con distintas especificaciones, es decir, tamaños, cubos integrales, rodamientos, agujeros del disco, desplazamientos, grosor de la placa, acabado de la pintura, etc. según las necesidades de rendimiento definidas.

Ruedas metálicas y Llantas disponibles

La tabla contiene la gama de producto disponible según las medidas, anchuras y configuraciones. Las columnas “Disco fijo/ Llanta Partida” indican si el tamaño específico de la llanta/rueda metálica está disponible como versión con disco fijo y/o como versión llanta partida.

Por su parte, las columnas “cubo”/”buje” indican si la medida (dimensión/anchura) está disponible como rueda (cubo) y/o llanta (buje).

Ancho llanta/rueda	Dimensión	Disco fijo	Llanta Partida	Cubo	Buje
1.50-3D	3 pulgadas		●	●	
2.10AX4	4 pulgadas	●		●	
2.10-4D	4 pulgadas		●	●	
2.50-4D	4 pulgadas		●	●	
2.75AX4	4 pulgadas	●		●	
6.35-4D	4 pulgadas		●	●	
3.00AX5	5 pulgadas	●		●	
2.50AX6	6 pulgadas	●		●	
2.50AX6	6 pulgadas	●			●
2.50-6D	6 pulgadas		●		●
3.25-6D	6 pulgadas		●		●
3.50AX6	6 pulgadas	●		●	
3.50AX6	6 pulgadas	●			●
3.50-6D	6 pulgadas		●		●
4.00AX6	6 pulgadas	●		●	
4.50AX6	6 pulgadas	●		●	
4.50AX6	6 pulgadas	●			●
4.50-6D	6 pulgadas		●	●	
4.50-6D	6 pulgadas		●		●
7.00AX6	6 pulgadas	●		●	
1.40-8D	8 pulgadas		●		●
2.125-8D	8 pulgadas		●	●	
2.125-8D	8 pulgadas		●		●
2.50AX8	8 pulgadas	●		●	
2.50AX8	8 pulgadas	●			●
2.50C-8D	8 pulgadas	●	●		●
3.00DX8	8 pulgadas	●		●	
3.00DX8	8 pulgadas	●			●
3.00D-8D	8 pulgadas		●	●	
3.00D-8D	8 pulgadas		●		●
3.75I-8D	8 pulgadas		●		●
4.25I-8D	8 pulgadas		●		●
4.33R-8D	8 pulgadas		●		●
4.375X8	8 pulgadas	●		●	
4.375X8	8 pulgadas	●			●
5.375-8D	8 pulgadas		●	●	



Ancho llanta/rueda	Dimensión	Disco fijo	Llanta Partida	Cubo	Buje
5.375X8	8 pulgadas	●		●	
5.375X8	8 pulgadas	●			●
5.50-8D	8 pulgadas		●		●
5.50AX8	8 pulgadas	●		●	
5.50AX8	8 pulgadas	●			●
7.00IX8	8 pulgadas	●		●	
7.00IX8	8 pulgadas	●			●
7.00-8D	8 pulgadas		●		●
8.50AX8	8 pulgadas	●			●
4.00EX9	9 pulgadas	●		●	
4.00EX9	9 pulgadas	●			●
4.00-9D	9 pulgadas		●	●	
4.00-9D	9 pulgadas		●		●
6.00E-9D	9 pulgadas		●		●
3.00BX10	10 pulgadas	●			●
3.50IX10	10 pulgadas	●		●	
3.50IX10	10 pulgadas	●			●
5.00F-10	10 pulgadas		●	●	
5.00F-10	10 pulgadas		●		●
5.50F-10	10 pulgadas		●		●
5.50F-10	10 pulgadas		●	●	
6.00IX10	10 pulgadas	●		●	
6.00IX10	10 pulgadas	●			●
6.00-10	10 pulgadas		●		●
7.00IX10	10 pulgadas	●			●
8.25IX10	10 pulgadas	●			●
8.50IX10	10 pulgadas	●			●
3.00IX12	12 pulgadas	●		●	
3.00IX12	12 pulgadas	●			●
4.00IX12	12 pulgadas	●		●	
4.00IX12	12 pulgadas	●			●
4.25IX12	12 pulgadas	●		●	
4.25IX12	12 pulgadas	●			●
5.00S-12	12 pulgadas		●		●
7.00IX12	12 pulgadas	●		●	
7.00IX12	12 pulgadas	●			●
9.00IX12	12 pulgadas	●		●	
9.00IX12	12 pulgadas	●			●
8.50IX12	12 pulgadas	●			●
10.50IX12	12 pulgadas	●			●
4.50IX13	13 pulgadas	●		●	
5.50EX14	14 pulgadas	●		●	
5.50EX14	14 pulgadas	●			●
6.00JX14	14 pulgadas	●			●
6.75X14.5	14.5 pulgadas	●		●	
6.75X14.5	14.5 pulgadas	●			●
3.00JX15	15 pulgadas	●			●
4.00JX15	15 pulgadas	●		●	
4.00JX15	15 pulgadas	●			●
4.50JX15	15 pulgadas	●		●	
4.50JX15	15 pulgadas	●			●
5.00JX15	15 pulgadas	●		●	
5.50JX15	15 pulgadas	●		●	
6.00JX15	15 pulgadas	●			●
9.00X15	15 pulgadas	●		●	
10.00LBX15	15 pulgadas	●			●
13.00LBX15	15 pulgadas	●			●
4.00EX16	16 pulgadas	●			●
5.50EX16	16 pulgadas	●			●
9.00EX16	16 pulgadas	●		●	

