



# TM2000. Enriquece tus cultivos.



Descarga gratis la App




Tire iBrochure

# TM2000

La última generación de neumáticos radiales para cosechadoras es el resultado de la tecnología más avanzada y de la dilatada experiencia de Trelleborg en neumáticos agrícolas.

Elevada capacidad de carga, garantizada por su resistente carcasa y sus tacos extra anchos.

Sólida construcción radial para la máxima fiabilidad en todas las condiciones de trabajo.



| MEDIDA                                  | Modelo        | SW mm | D mm | R.b.C. mm | C.d.R. mm | R.I. | Llanta | Otras opciones de llanta | Tipo       | Cámara  |
|---|---------------|-------|------|-----------|-----------|------|--------|--------------------------|------------|---------|
| <b>620/75R26</b><br>166A8<br>(23.1R26)  | <b>TM2000</b> | 633   | 1590 | 716       | 4850      | 750  | DW20B  |                          | SIN CÁMARA |         |
| <b>650/75R32</b><br>172A8<br>(24.5R32)  | <b>TM2000</b> | 662   | 1817 | 805       | 5495      | 825  | DW20B  |                          | SIN CÁMARA | 24.5-32 |
| <b>710/75R32</b><br>177A8               | <b>TM2000</b> | 735   | 1850 | 830       | 5595      | 875  | DW23B  |                          | SIN CÁMARA | 30.5-32 |
| <b>800/65R32</b><br>178A8<br>(30.5LR32) | <b>TM2000</b> | 800   | 1846 | 829       | 5595      | 875  | DW27B  | DW25B - DH27 - DW28B     | SIN CÁMARA | 30.5-32 |
| <b>900/60R32</b><br>181A8               | <b>TM2000</b> | 890   | 1900 | 855       | 5765      | 925  | DW30B  | DW27B - DW28B            | SIN CÁMARA | 30.5-32 |



**TRELLEBORG**

Trelleborg Wheel Systems España S.A.  
Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona  
Teléfono: 902 44 88 22 - Fax 93 458 84 74  
[www.trelleborg.com/wheels/es](http://www.trelleborg.com/wheels/es)  
[twse@trelleborg.com](mailto:twse@trelleborg.com)

