

T410 Agroforest

Flexibilidad a primera vista



T410 Agroforest

Medida	LI / SI	Modelo	Neumático Nuevo		Neumático en Servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I. mm	Llantas	Cámara
			SW mm	D mm	SW (máx) mm	D (máx) mm					
320/85-24 (12.4-24)	127A8 (124B)	T410 Agroforest	325	1165	345	1192	546	3462	545	W9-W10- W11	12.4-24
380/85-24 (14.9-24)	137A8 (134B)	T410 Agroforest	380	1260	410	1302	583	3768	590	W11- W12 -W13	14.9-24
380/85-28 (14.9-28)	139A8 (136B)	T410 Agroforest	380	1365	410	1403	637	4071	640	W11- W12 -W13	14.9-28
420/85-28 (16.9-28)	144A8 (141B)	T410 Agroforest	440	1435	451	1475	669	4275	670	W13-W14L- W15L	16.9-28
420/85-30 (16.9-30)	145A8 (142B)	T410 Agroforest	440	1470	451	1526	686	4428	695	W13-W14L- W15L	16.9-30
460/85-30 (18.4-30)	150A8 (147B)	T410 Agroforest	480	1550	491	1598	720	4632	695	W14L-W15L- W16L	18.4-30
420/85-34 (16.9-34)	147A8 (144B)	T410 Agroforest	440	1575	451	1628	736	4734	745	W13L-W14L- W15L	16.9-34
460/85-34 (18.4-34)	152A8 (149B)	T410 Agroforest	475	1645	491	1700	766	4938	775	W14L-W15L- W16L	18.4-34
420/85-38 (16.9-38)	149A8 (146B)	T410 Agroforest	440	1680	451	1729	787	5037	795	W13-W14L- W15L	16.9-38
460/85-38 (18.4-38)	154A8 (151B)	T410 Agroforest	470	1750	491	1801	819	5241	825	W14-W15L- W16L	18.4-38
520/85-38 (20.8-38)	160A8 (157B)	T410 Agroforest	520	1850	557	1911	859	5547	870	DW16L -DW18L	20.8-38

T410 Agroforest es la mejor elección tanto para una aplicación agrícola como forestal.

Garantiza un óptimo rendimiento en uso forestal severo, así como en uso en campo donde se requiere tanto comfort como tracción.




TRELLEBORG



Trelleborg Wheel Systems España, S.A.
Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona
Tel: 93 208 14 80 - Fax 93 458 84 74 - Teléfono atención al cliente: 902 44 88 22
www.trelleborg.com/wheelsystems/es - twse@trelleborg.com