



# Trelleborg High Knurling. La solution parfaite.



# Trelleborg High Knurling - THK

La jante Trelleborg High Knurling - THK (jante à moletage haut) supporte les contraintes élevées ainsi que les très forts couples, permettant au tracteur de travailler avec un maximum d'efficacité et de productivité. Associée aux pneumatiques extra-larges Trelleborg, THK est un système qui répond à toutes les attentes.

La force de traction générée par les tracteurs de dernière génération augmente les tensions sur les pneus, les jantes et leur interaction. Les derniers essais ont prouvé que la jante Trelleborg High Knurling - THK, répondait aux demandes les plus exigeantes de nos clients. Les nouvelles technologies ont permis la fabrication d'un moletage à la conception

avancée où la hauteur du profil (environ le double) permet un maximum de performance à vitesse et couple élevés. En outre, l'application d'une peinture à friction sur l'assise du talon de la jante permet d'améliorer significativement l'adhérence et d'éviter la rotation du pneu sur celle-ci lors de passage de couple extrêmement élevé.

Le moletage a été augmenté de 50% par rapport à la version standard. De plus, l'application d'un nouveau procédé de peinture (couleur noire) maximise les points de friction de la jante montée.



DIAMÈTRE	LARGEUR	ANGLE D'ASSISE DU TALON	ÉPAISSEUR DE LA JANTE	ÉPAISSEUR DU DISQUE	MOLETAGE	RENFORT	PROTECTION DE VALVE
30"	DW21B	5°	6	13,15	THK	R1	V1
30"	DW21B	5°	7	15	THK	R1	V1
34"	DW23B	5°	7	13	THK	R1	V1
34"	DW25B	5°	7	15	THK	R1	V1
38"	DW23B	5°	7	15,18	THK	R1	V1
38"	DW25B	5°	7	15,18	THK	R1	V1
38"	DW28B	5°	7	15,18	THK	R1	V1
38"	DW30B	5°	7	15,18	THK	R1	V1,V2
38"	DW30B	5°	7,3	15,18	THK	R1	V1,V2
42"	DW23B	5°	7	15,18	THK	R1	V1,V2
42"	DW25B	5°	7,3	15,18	THK	R1	V1,V2
42"	DW28B	5°	7	15,18	THK	R1	V1,V2
42"	DW30B	5°	7	15,18	THK	R1	V1,V2
42"	DW30B	5°	7,3	15,18	THK	R1	V1,V2
46"	DW23B	5°	7,3	15,18	THK	R1	V1
46"	DW25B	5°	7,3	15,18	THK	R1	V1,V2
46"	DW30B	5°	7,3	18	THK	R1	V1,V2



TRELLEBORG



Trelleborg Wheel Systems France S.A.S.  
 Holdiparc 5, Parc Tertiaire de la Croix, BP 10555, 60205 Compiègne cedex  
 Tél. : +33 (0)820 89 56 31 (prix d'un appel local), Fax : +33 (0)3 44 23 08 17  
 tws.france@trelleborg.com, www.trelleborg.com/wheels/fr  
 SAS au capital de 138 165 €, RCS Compiègne B 410 783 492