

TM2000. Arricchisci il tuo raccolto.



Scarica le App gratuitamente




Tire iBrochure

TM2000

La linea TM2000 è il risultato dell'avanzata tecnologia e dell'esperienza Trelleborg nel settore dei pneumatici agricoli applicato ai pneumatici radiali per macchine da raccolta.

Elevata capacità di carico garantita dalla robusta carcassa.

Struttura radiale resistente e larghezza del rampone per la massima stabilità in tutte le condizioni di lavoro.



MISURA	Linea	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Cerchio nominale	Cerchio permesso	Tipo	Camera
620/75R26 166A8 (23.1R26)	TM2000	633	1590	716	4850	750	DW20B		TUBELESS	
650/75R32 172A8 (24.5R32)	TM2000	662	1817	805	5495	825	DW20B		TUBELESS	24.5-32
710/75R32 177A8	TM2000	735	1850	830	5595	875	DW23B		TUBELESS	30.5-32
800/65R32 178A8 (30.5LR32)	TM2000	800	1846	829	5595	875	DW27B	DW25B - DH27 - DW28B	TUBELESS	30.5-32
900/60R32 181A8	TM2000	890	1900	855	5765	925	DW30B	DW27B - DW28B	TUBELESS	30.5-32



TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano

Tel. 02 66039.326/327 - Fax 02 66039.331

www.trelleborg.com/wheels/it

