

TM3000. Enriquece tus cultivos.



Descarga gratis la App



Tire iBrochure

TM3000. La solución para una agricultura sostenible.

El nuevo TM3000, ha sido diseñado con Tecnología **BLUE TIRE** como la respuesta de Trelleborg a las últimas y futuras generaciones de cosechadoras.

Un nuevo diseño de banda de rodadura, junto con el avanzado diseño de la carcasa que maximiza la capacidad de carga del neumático a baja presión.

El TM3000 respeta el suelo y aumenta la productividad en los cultivos, al mismo tiempo que preserva el medio ambiente. Combinando sostenibilidad y precisión, TM3000 es

la elección perfecta para incrementar la productividad de su explotación, reduciendo los costes operativos al mismo tiempo que preserva la seguridad y confort.

Gran inclinación del taco para proporcionar excelente estabilidad en pendientes

Base escalonada entre tacos para optimizar la capacidad de autolimpieza del neumático

Incremento de la base del taco para mejorar la maniobrabilidad y reducir el estrés en la zona del hombro

Perfil redondeado del hombro para prevenir daños, resultando en una gran durabilidad


Base redondeada del taco que soporta el neumático en una conducción combinada



Impreso en
papel reciclado

Huella extra ancha

Los últimos test realizados por Trelleborg muestran que la huella del TM3000 es hasta un 5% más ancha que el neumático premium de la competencia.



La mayor área de contacto del TM3000, reduce significativamente la compactación del suelo. El área de huella extra ancha proporciona mejores características de flotación que la competencia,

respetando el suelo y preservando su vida orgánica, minimizando los daños mecánicos causados por la compresión.



TM3000

MEDIDA	Modelo	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	Llanta	Otras opciones de llanta	Tipo
NUEVO VF 1000/50R25 184D Datos de diseño	TM3000	1030	1640			775	36.0 TH		SIN CÁMARA
VF 620/70R26 CFO 173A8	TM3000	595	1500	645	4530	725	DW20B		SIN CÁMARA
VF 750/50R26 169D	TM3000					En preparación			
650/75R32 172A8	TM3000	618	1817	820	5500	825	DW20B		SIN CÁMARA
IF 800/65R32 CFO 178A8	TM3000	755	1850	810	5575	875	DW27B		SIN CÁMARA
IF 800/70R32 CFO 182A8	TM3000	775	1950	850	5845	925	DW27B		SIN CÁMARA
IF 900/65R32 CFO 191A8 (191B)	TM3000					En preparación			
VF 1050/50R32 198D	TM3000	1035	1860	820	5570	875	36.00 VA		SIN CÁMARA
IF 800/70R38 CFO 187A8	TM3000	780	2050	910	6190	975	DW27B		SIN CÁMARA



Trelleborg Wheel Systems España S.A.
Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona
Teléfono: 902 44 88 22 - Fax 93 458 84 74
www.trelleborg.com/wheels/es
twse@trelleborg.com