TRELLEBORG

# Reifen, Räder und Felgen für Landwirtschaft und Forst

# Traktoren, Erntemaschinen und Spritzen, Radial

## TM1000
**ProgressiveTraction®**

Der innovative TM1000 ProgressiveTraction® in VF-Bauweise bietet eine überragende Tragfähigkeit. Er minimiert die Bodenverdichtung und sorgt gleichzeitig für eine unschlagbare Traktion. Auf der Straße garantiert die Baureihe einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und geringe Emissionen, Langlebigkeit und eine gesteigerte Leistungsfähigkeit.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VF 540/65R30 | TL | 158D | (155E) | NEU |
| VF 600/70R30 | TL | 170D | (167E) | |
| VF 620/75R30 | TL | 172D | (169E) | NEU |
| VF 420/85R34 | TL | 154D | | |
| VF 650/60R34 | TL | 168D | (165E) | |
| VF 710/60R34 | TL | 173D | (170E) | NEU |
| VF 650/65R34 | TL | 170D | (167E) | NEU |
| VF 650/65R38 | TL | 172D | (169E) | NEU |
| VF 650/85R38 | TL | 182D | (179E) | NEU |
| VF 710/60R38 | TL | 174D | (171E) * | |
| VF 800/70R38 | TL | 184D | | |
| VF 650/65R42 | TL | 174D | (171E) | NEU |
| VF 650/75R42 | TL | 180D | (177E) | NEU |
| VF 650/85R42 | TL | 183D | (180E) | NEU |
| VF 710/70R42 | TL | 182D | (179E) | NEU |
| VF 710/75R42 | TL | 184D | (181E) | NEU |
| VF 900/60R42 | TL | 189D | (186E) | NEU |
| VF 380/85R46 | TL | 162D | (159E) | NEU |
| VF 750/75R46 | TL | 189D | (186E) | NEU |
| VF 900/65R46 | TL | 172D | (169E) * | |
| VF 480/80R50 | TL | 166D | 166D | |
| VF 480/95R54 | TL | 180D | (177E) | NEU |

* = In Vorbereitung

## TM1000
**HIGH POWER**

Der TM1000 High Power. Entwickelt, für aktuell Hochleistungstraktoren. Überträgt im Zusammenspiel mit dem Drehmoment der Getriebe jüngster Generation die volle Motorleistung auf den Boden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| IF 600/70R30 | TL | 159D | |
| IF 650/60R34 | TL | 159D | |
| IF 650/65R34 | TL | 161D | |
| IF 710/60R34 | TL | 164D | |
| IF 650/65R38 | TL | 169D | |
| IF 710/60R38 | TL | 172D | |
| IF 710/70R42 | TL | 179D | |
| IF 710/75R42 | TL | 176D | |
| IF 900/60R42 | TL | 180D | |
| IF 710/65R46 | TL | 183D | |
| IF 750/75R46 | TL | 186D | |
| IF 900/65R46 | TL | 190D | |

## TM900
**HIGH POWER**

Eine gute Traktion, hervorragende Selbstreinigung, höchster Fahrkomfort, geringer Rollwiderstand und ein niedriger Kraftstoffverbrauch machen den Trelleborg TM900 High Power zum fortschrittlichsten extrabreiten radialen Landwirtschaftsreifen in Standard-Bauweise.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 600/70R28 | TL | 157D | (154E) |
| 600/70R30 | TL | 158D | (155E) |
| 710/60R30 | TL | 162D | (159E) |
| 600/70R34 | TL | 160D | (157E) |
| 650/60R34 | TL | 159D | (156E) |
| 710/55R34 | TL | 164D | (161E) |
| 710/60R34 | TL | 164D | (161E) |
| 650/75R38 | TL | 169D | (166E) |
| 650/85R38 | TL | 173D | (170E) |
| 800/70R38 | TL | 178D | (175E) |
| 900/60R38 | TL | 178D | (175E) |
| 710/70R42 | TL | 173D | (170E) |
| 710/70R42 | TL | 179A8 | * |
| 710/70R42 | TL Harvester | 173D | (170E) |
| 710/75R42 | TL | 175D | (172E) |
| 900/60R42 | TL | 180D | (177E) |

* = Besonders für Erntemaschinen geeignet

## TM1060

Die Lauffläche des TM1060 vereint die besten Eigenschaften aller radialen Trelleborg Landwirtschaftsreifen. Während der "Wings"-Effekt die Laufflächenbreite maximiert und so eine extra breite Aufstandsfläche gewährleistet, erhöht die ProgressiveTraction® Lauffläche die Traktion. Außerdem führt die erhöhte Flexibilität der Seitenwand zu einer sehr geringen Bodenverdichtung, ohne die überragende Stärke des Reifens zu beeinträchtigen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| VF 520/60R28 | TL | 149D | |
| VF 600/60R28 | TL | 157D | |
| VF 600/60R30 | TL | 158D | |
| VF 600/60R38 | TL | 168D | (165E) |
| VF 650/60R38 | TL | 166D | |
| VF 650/60R38 | TL | 173D | (170E) |
| VF 710/60R38 | TL | 171D | |
| VF 710/60R42 | TL | 173D | (170E) |
| VF 750/70R44 | TL | 183D | |

## TM800

Mit seiner hervorragenden Leistung auf dem Feld und auf der Straße ist der TM800 für Hochleistungstraktoren entwickelt worden. Hervorragende Traktion, überlegene Tragfähigkeit bei hohen Geschwindigkeiten, reduzierte Bodenverdichtung, hervorragender Fahrkomfort und Haltbarkeit. Der TM800 steigert die betriebliche Leistungsfähigkeit bei allen Einsatzbedingungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 320/65R18 TL | 109A8 | (109B) | |
| 340/65R18 TL | 113A8 | (113B) | |
| 440/65R24 TL | 128D | | |
| 480/65R24 TL | 133D | | |
| 540/65R24 TL | 140D | | |
| 540/65R24 TL | 146A8 ** | | |
| 540/65R26 TL | 141D | | |
| 440/65R28 TL | 131D | | |
| 480/65R28 TL | 136D | | |
| 540/65R28 TL | 142D * | | |
| 540/65R28 TL | 142D | | |
| 600/65R28 TL | 147D | | |
| 540/65R30 TL | 143D | | |
| 540/65R34 TL | 145D | | |
| 600/65R34 TL | 151D | | |
| 540/65R38 TL | 147D | | |
| 600/65R38 TL | 153D | | |
| 650/65R38 TL | 157D * | | |
| 650/65R38 TL | 157D | | |
| 710/70R38 TL | 166D | | |
| 710/70R38 TL Sugar Cane | 166D | | |
| 710/70R38 TL Forage | 175D | | |
| 600/65R42 TL | 154D | | |
| 650/65R42 TL | 158D | | |
| 650/65R42 TL | 165D | (168A8) | |
| **TM800 HS** | | | |
| 540/65R28 TL | 149D | (146E) | HS |
| 600/65R28 TL | 154D | (151E) | HS |
| 540/65R30 TL | 150D | (147E) | HS |
| 540/65R34 TL | 152D | (149E) | HS |
| 600/65R34 TL | 157D | (154E) | HS |
| 540/65R38 TL | 153D | (150E) | HS |
| 650/65R38 TL | 163D | (159E) | HS |
| 650/65R38 TL | 166D | (169A8) | HS |
| 710/70R38 TL | 171D | (168E) | HS |

* = mit ProgressiveTraction® Profil

** = Besonders für Erntemaschinen geeignet

## TM700
**ProgressiveTraction®**

Die führenden Hersteller entwickeln ständig ihre Mittelklasse-Traktoren weiter. Dies fordert die Reifen bezüglich zusätzlicher Traktion, Leistungen und Kraftstoffeffizienz heraus. Der TM700 ProgressiveTraction® gibt die Antwort. Effizient und nachhaltig für höhere Erträge bei geringerem Aufwand.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 380/70R28 | TL | 127D | |
| 420/70R28 | TL | 133D | |
| 480/70R28 | TL | 140D | |
| 480/70R30 | TL | 141D | |
| 480/70R34 | TL | 143A8 | (143B) |
| 480/70R34 | TL | 155A8 | (155B) |
| 480/70R38 | TL | 145D | |
| 520/70R38 | TL | 150D | |
| 580/70R38 | TL | 155D | |
| 580/70R42 | TL | 158D | |
| 620/70R42 | TL | 166D | |

## TM700

Die TM700 Serie garantiert herausragende Leistungen. Die Kombination aus exzellenter Traktion im Feld, Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und Fahrbarkeit auf der Straße, machen den ersten /70 Radialreifen für die Landwirtschaft zum Referenzpunkt für hochwertige Reifen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 240/70R16 | TL | 104A8 | (104B) | |
| 260/70R16 | TL | 109A8 | (109B) | |
| 280/70R16 | TL | 112A8 | (112B) | |
| 280/70R18 | TL | 114A8 | (114B) | |
| 280/70R20 | TL | 116A8 | (116B) | |
| 300/70R20 | TL | 110A8 | (110B) | |
| 320/70R20 | TL | 113A8 | (113B) | |
| 360/70R20 | TL | 120A8 | (120B) | |
| 380/70R20 | TL | 122A8 | (122B) | |
| 320/70R24 | TL | 116A8 | (116B) | |
| 360/70R24 | TL | 122A8 | (122B) | |
| 380/70R24 | TL | 125A8 | (125B) | |
| 420/70R24 | TL | 130A8 | (130B) | |
| 480/70R24 | TL | 138A8 | (138B) | |
| 480/70R26 | TL | 139A8 | (139B) | |
| 320/70R28 | TL | 119A8 | (119B) | |
| 360/70R28 | TL | 125A8 | (125B) | |
| 380/70R28 | TL | 127A8 | (127B) | |
| 420/70R28 | TL | 133D | | |
| 480/70R28 | TL | 140D | | |
| 480/70R28 | TL | 145D | (148A8) | |
| 420/70R30 | TL | 134A8 | (134B) | |
| 480/70R30 | TL | 141D | | |
| 520/70R30 | TL | 145A8 | (145B) | |
| 480/70R34 | TL | 143A8 | (143B) | |
| 480/70R34 | TL | 155A8 | (155B) | |
| 520/70R34 | TL | 148A8 | (148B) | |
| 480/70R38 | TL | 145A8 | (145B) | |
| 520/70R38 | TL | 150D | | |
| 580/70R38 | TL | 155D | | |
| 580/70R42 | TL | 158D | | |
| 620/70R42 | TL | 166D | | |
| **TM700 HS** | | | | |
| 480/70R30 | TL | 147D | (144E) | HS |
| 520/70R30 | TL | 151D | (148E) | HS |

## PneuTrac®

Der PneuTrac® kombiniert die erstklassigen Eigenschaften der bewährten Landwirtschaftsreifen von Trelleborg mit einer neuartigen Seitenwand in CupWheel Bauweise. Das innovative Omega-Design der Seitenwand verbessert die Tragfähigkeit der Karkasse. Gleichzeitig steigt Flexibilität, wodurch eine besonders große Aufstandsfläche mit sehr geringem Bodendruck entsteht, was die Verdichtung minimiert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| VF 260/70R16 TL | 110A8 | (110B) * | NEU |
| VF 280/70R18 TL | 116A8 | (116B) | |
| VF 280/70R20 TL | 118A8 | (118B) | NEU |
| VF 380/70R24 TL | 137A8 | (137B) * | NEU |
| VF 420/70R28 TL | 145A8 | (145B) | NEU |
| VF 480/65R28 TL | 148A8 | (148B) | |

* = In Vorbereitung

# Traktoren, Erntemaschinen und Spritzen, Radial und Diagonal

## TM600

Reifen der Standardserie mit metrischer Kennzeichnung in schlauchloser Bauweise.
- Hohe Tragfähigkeit und Traktion
- Maximaler Fahrkomfort auf der Straße
- Minimale Bodenverdichtung, maximale Flotation
- Exzellente Selbstreinigung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210/95R16 | TL | 106A8 | (106B) | | |
| 210/95R18 | TL | 108A8 | (108B) | | |
| 280/85R20 | TL | 112A8 | (109B) | (11.2R20) | |
| 320/85R20 | TL | 119A8 | (116B) | (12.4R20) | |
| 250/85R24 | TL | 112A | (109B) | | |
| 280/85R24 | TL | 115A8 | (112B) | (11.2R24) | |
| 320/85R24 | TL | 122A8 | (119B) | (12.4R24) | |
| 340/85R24 | TL | 125A8 | (122B) | (13.6R24) | |
| 380/85R24 | TL | 131A8 | (128B) | (14.9R24) | |
| 420/85R24 | TL | 137A8 | (134B) | (16.9R24) | |
| 280/85R28 | TL | 118A8 | (115B) | (11.2R28) | |
| 320/85R28 | TL | 124A8 | (121B) | (12.4R28) | |
| 340/85R28 | TL | 127A8 | (124B) | (13.6R28) | ● |
| 380/85R28 | TL | 133A8 | (130B) | (14.9R28) | |
| 420/85R28 | TL | 139A8 | (136B) | (16.9R28) | ● |
| 380/85R30 | TL | 135A8 | (135B) | (14.9R30) | * |
| 420/85R30 | TL | 140A8 | (137B) | (16.9R30) | ● |
| 420/90R30 | TL | 147A8 | (147B) | | |
| 460/85R30 | TL | 145A8 | (142B) | (18.4R30) | |
| 380/85R34 | TL | 137A8 | (137B) | (14.9R34) | |
| 380/85R34 | TL | 142A8 | (142B) | (14.9R34) | |
| 420/85R34 | TL | 142A8 | (139B) | (16.9R34) | |
| 420/85R34 | TL | 147A8 | (147B) | | |
| 460/85R34 | TL | 147A8 | (144B) | | |
| 320/85R38 | TL | 129A8 | (126B) | (12.4R38) | |
| 340/85R38 | TL | 133A8 | (130B) | (13.6R38) | |
| 380/80R38 | TL | 142A8 | (142B) | | |
| 380/85R38 | TL | 144A8 | (144B) | (14.9R38) | |
| 380/95R38 | TL | 147A8 | (147B) | | * |
| 400/75R38 | TL | 138A8 | (135B) | (15.5R38) | |
| 420/85R38 | TL | 144A8 | (141B) | (16.9R38) | |
| 420/85R38 | TL | 149A8 | (146B) | | * |
| 460/85R38 | TL | 149A8 | (146B) | (18.4R38) | ● |
| 480/80R38 | TL | 149A8 | (149B) | | * |
| 520/85R38 | TL | 155A8 | (152B) | (20.8R38) | ● |
| 520/85R38 | TL | 155A8 | (152B) | (20.8R38) | * |
| 480/80R42 | TL | 151A8 | (151B) | (18.4R42) | ● |
| 520/85R42 | TL | 157A8 | (157B) | (20.8R42) | ● |
| 480/80R46 | TL | 158A8 | (158B) | (18.4R46) | |
| 520/85R46 | TL | 158A8 | (158B) | (20.8R46) | |
| 480/80R50 | TL | 159D | | | |
| 480/80R50 | TL Rice | 159A8 | (159B) | | * |
| 480/95R50 | TL | 164A8 | (164B) | | * |

* = ProgressiveTraction® Profil
● = Auch als Schwerlast-Ausführung

## TM150

Der TM150 für selbstfahrende Düngemittelstreuer und Hochleistungsspritzen. Der VF-Reifen trägt höchste Lasten und minimiert gleichzeitig die Bodenverdichtung sowie Spurrillen und steigert so die Ernteerträge.

| | | | |
|---|---|---|---|
| VF 380/90R46 | TL | 173D | 173D |
| VF 380/105R46 | TL | 178D | 178D |
| VF 480/80R46 | TL | 177D | 177D |
| VF 520/85R46 | TL | 173D | 173D |
| VF 380/105R50 | TL | 179D | 179D |
| VF 480/80R50 | TL | 179D | 179D |

## TM100

Pflegebereifung, speziell für den Einsatz in Reihenkulturen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 230/95R32 | TL | 128A8 | (128B) |
| 270/95R32 | TL | 136A8 | (136B) |
| 230/95R36 | TL | 130A8 | (130B) |
| 270/95R38 | TL | 140A8 | (140B) |
| 210/95R44 | TL | 120A8 | (120B) |
| 230/95R44 | TL | 134A8 | (134B) |
| 270/95R44 | TL | 142A8 | (142B) |
| 300/95R46 | TL | 148A8 | (148B) |
| 230/95R48 | TL | 136A8 | (136B) |
| 270/95R48 | TL | 144A8 | (144B) |
| 380/90R50 | TL | 151A8 | (151B) |
| 300/95R52 | TL | 151A8 | (151B) |
| 380/90R54 | TL | 152A8 | (152B) |

## TM190

Für viele verschiedene Arbeiten und Bodenarten geeignet.
- Spitzenleistungen bei Langzeiteinsätzen im Feld und auf der Straße
- Reduzierte Stollenhöhe für sehr gute Leistung auf Grünflächen
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Reifenverletzungen

| | |
|---|---|
| 7.50R20 | 6 PR |
| 9.5R20 | 8 PR |
| 8.3R24 | 8 PR |
| 9.5R24 | 107A8 |
| 12.4R36 | 124A8 (121B) |

## Marshland

Spezialreifen für feuchte und sumpfige Böden. Die große Profiltiefe sorgt zusammen mit dem speziellen Karkassenaufbau für eine hohe Zugkraft und Geländegängigkeit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 380/85R38 | TL | 139A8 | (139B) |
| 420/85R38 | TL | 144A8 | (144B) |
| 460/85R38 | TL | 149A8 | (149B) |

## TM3000

Der TM3000 ist Trelleborgs Antwort auf die Anforderungen der jüngsten Generation von Erntemaschinen, Mähdreschern und Streuern. Den Nachhaltigkeits- und Precision Farming Anforderungen entsprechend, ist der TM3000 ist die richtige Entscheidung um die Leistungsfähigkeit zu steigern.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VF 1000/50R25 | TL | | 184D | | * |
| VF 620/70R26 | TL | CFO | 173A8 | | |
| VF 750/50R26 | TL | | 169D | | * |
| VF 750/65R26 | TL | CFO | 177A8 | (177B) | |
| 650/75R32 | TL | | 172A8 | | |
| IF 800/65R32 | TL | CFO | 178A8 | | ● |
| IF 800/70R32 | TL | CFO | 182A8 | | ● |
| IF 900/65R32 | TL | CFO | 191A8 | (191B) | ● |
| VF 1050/50R32 | TL | | 198D | | * ● |
| IF 800/70R38 | TL | CFO | 187A8 | | ● |

* = Streuer
● = Überladewagen

## TM2000

Radialer Erntemaschinenreifen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 620/75R26 | TL | 166A8 | (23.1R26) |
| 650/75R32 | TL | 172A8 | (24.5R32) |
| 710/75R32 | TL | 177A8 | |
| 800/65R32 | TL | 178A8 | (30.5LR32) |
| 900/60R32 | TL | 181A8 | |

## TM90

Der TM90 für Traktoren zwischen 50 PS und 160 PS. Ausgeführt als schlauchloser Reifen, mit dem typischen Aussehen der Trelleborg Familie einschließlich der Schollenbrecher-Kanten in den Stollenzwischenräumen kann das R-1 Profil bei einer Vielzahl von Anwendungen sowohl im Feld als auch auf der Straße eingesetzt werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.3-24 | TT/TL | | 8 PR | 105A8 |
| 9.5-24 | TT/TL | | 8 PR | 112A8 |
| 11.2-24 | TT/TL | | 6 PR | 110A8 |
| 12.4-24 | TT/TL | | 8 PR | 121A8 |
| 12.4-24 | TL | | 12 PR | 124A8 (128A6) |
| 13.6-24 | TT/TL | | 8 PR | 123A8 |
| 14.9-24 | TT/TL | | 8 PR | 128A8 |
| 16.9-24 | TT | * | 8 PR | 133A8 |
| 16.9-24 | TL | | 12 PR | 136A8 (140A6) |
| 14.9-26 | TL | | 8 PR | 129A8 |
| 16.9-26 | TL | Harvester | 10 PR | 137A6 |
| 13.6-28 | TT/TL | | 8 PR | 125A8 |
| 13.6-28 | TL | | 12 PR | 130A8 (134A6) |
| 14.9-28 | TT/TL | | 8 PR | 130A8 |
| 14.9-28 | TL | | 12 PR | 134A8 (138A6) |
| 16.9-28 | TL | | 8 PR | 135A8 |
| 14.9-30 | TL | | 8 PR | 131A8 |
| 16.9-30 | TT/TL | | 8 PR | 137A8 |
| 18.4-30 | TT/TL | | 8 PR | 139A8 |
| 18.4-30 | TL | | 12 PR | 145A8 (149A6) |
| 16.9-34 | TT/TL | | 8 PR | 139A8 |
| 18.4-34 | TT/TL | | 8 PR | 142A8 |
| 18.4-34 | TL | | 12 PR | 146A8 (151A6) |
| 12.4-36 | TT/TL | | 8 PR | 127A8 |
| 12.4-36 | TL | | 12 PR | 131A8 (135A6) |
| 15.5-38 | TT/TL | | 8 PR | 129A8 |
| 16.9-38 | TT/TL | | 8 PR | 141A8 |
| 18.4-38 | TT | | 8 PR | 143A8 |
| 18.4-38 | TL | | 12 PR | 149A8 (153A6) |
| 20.8-38 | TL | | 12 PR | 152A8 (156A6) |

* = In Vorbereitung

## T414

**Twin Tractor**. Die ideale Produktpalette für Traktoren und Erntemaschinen.
- Höhere Arbeitsleistung bei Traktoren und Zugmaschinen
- Maximale Traktion
- Exzellente Selbstreinigung

| | | | |
|---|---|---|---|
| 400/55-17.5 | TL | 125A8 | (122B) |
| 600/55-26.5 | TL | 148A8 | (145B) |
| 600/55-30.5 | TL | 150A8 | (147B) |
| 600/60-30.5 | TL | 153A8 | (150B) |
| 800/55-30.5 | TL | 172A8 | (168B) |
| 710/65-38 | TL | 162A8 | (158B) |
| 850/50-38 | TL | 163A8 | (160B) |
| 850/60-38 | TL | 175A8 | (172B) |
| 850/55-42 | TL | 161A8 | (157B) |

# Implement, Diagonal

## T423

## T404

## T421

## T478

**Twin Implement**. Landwirtschaftsreifen mit geringem Bodendruck, für schwerste und herausfordernde Einsätze.
- Große Aufstandsfläche
- Geringer Bodendruck
- Niedriger Rollwiderstand auf weichem Untergrund
- Gute seitliche Stabilität

| | | | |
|---|---|---|---|
| 280/60-15.5 | TL | 115A8 | T421 |
| 280/60-15.5 | TL | 125A8 | T421 |
| 280/60-15.5 | | 128A8 | T478 |
| 400/45-15.5 | TL | 116A8 | T423 |
| 400/60-15.5 | TL | 145A8 | T404 |
| 400/60-15.5 | TL | 148A8 | T404 |
| 400/60-15.5 | TL | 145A8 | T478 |
| 420/55-17 | TL | 133A8 | T421 |
| 420/55-17 | TL | 145A8 | T421 |
| 400/55-17.5 | | 131A8 | T404 |
| 400/55-22.5 | TL | 147A8 | T404 |
| 500/45-22.5 | TL | 146A8 | T404 |
| 500/60-22.5 | TL | 155A8 | T404 |
| 500/60-22.5 | TL | 155A8 | T421 |
| 560/45-22.5 | TL | 154A8 | T404 |
| 560/60-22.5 | TL | 167A8 | T404 |
| 600/50-22.5 | TL | 156A8 | T404 |
| 600/50-22.5 | TL | 156A8 | T423 |
| 600/50-22.5 | TL | 165A8 | T404 |
| 600/50-22.5 | TL | 168A8 | T404 |
| 710/40-22.5 | TL | 158A8 | T404 |
| 400/60-26.5 | | 147A8 | T404 |
| 600/55-26.5 | TL | 166A8 | T404 |
| 600/55-26.5 | TL | 166A8 | T421 |
| 600/55-26.5 | TL | 173A8 | T421 |
| 710/45-26.5 | TL | 169A8 | T404 |
| 710/45-26.5 | TL | 169A8 | T423 MK2 |
| 800/40-26.5 | TL | 172A8 | T404 |
| 800/40-26.5 | TL | 172A8 | T423 MK2 |
| 650/65-30.5 | TL | 173A8 | T404 |
| 710/50-30.5 | TL | 175A8 | T404 |
| 710/50-30.5 | TL | 175A8 | T423 |
| 750/60-30.5 | TL | 178A8 | T404 |
| 800/45-30.5 | TL | 178A8 | T404 |
| 800/45-30.5 | TL | 178A8 | T423 |
| 850/50-30.5 | TL | 179A8 | T404 |

## T421

## T428

## T423

## T440

**Twin Ampt**. Landwirtschaftlicher Mehrzweckreifen mit niedrigem Bodendruck, für Feldeinsätze und Straßentransporte.
- Nutzung bis zu 70 km/h sowie für Schwerlast-Einsätze
- Für Maschinen- und Geräteeinsätze mit hohem Straßenanteil

| | | | |
|---|---|---|---|
| 620/50B22.5 | TL | 160D | T423 |
| 650/45B22.5 | TL | 160D | T440 |
| 710/40B22.5 | TL | 161D | T423 |
| 620/55B26.5 | TL | 166D | T421 |
| 650/55B30.5 | TL | 168D | T428 |
| 750/50B30.5 | TL | 173D | T428 |
| 850/45B30.5 | TL | 176D | T423 |

## T404

**Twin Garden Tractor**. Reifen mit geringem Bodendruck, für Grünland und andere empfindliche Untergründe.
- Maximale Flexibilität auf harten und weichen Böden
- Optimaler Schutz des Bodens: minimale Verdichtung und Spurbildung

| | | | |
|---|---|---|---|
| 400/55-17.5 | TL | 108A8 | T404 |
| 400/55-22.5 | TL | 111A8 | T404 |
| 600/60-30.5 | TL | 142A8 | T404 |

# Implement, Radial

## Twin Radial

Radialer Implementreifen, geeignet für jeden Untergrund.
- Hervorragender Fahrkomfort und gleichmäßiger Verschleiß
- Exzellente Selbstreinigung
- Reduzierter Kraftstoffverbrauch
- Höchste Bodenschonung

| | | |
|---|---|---|
| 500/60R22.5 | TL | 155D |
| 560/60R22.5 | TL | 161D |
| 580/65R22.5 | TL | 159D |
| 600/50R22.5 | TL | 159D |
| 600/55R26.5 | TL | 165D |
| 680/55R26.5 | TL | 171D |
| 710/50R26.5 | TL | 170D |
| 650/65R30.5 | TL | 176D |
| 750/60R30.5 | TL | 181D |
| 850/50R30.5 | TL | 182D |
| 800/60R32 | TL | 185D |

# Implement, Diagonal

## AW305

## AF302

## T452

## AW309 Flotation

## T306

## RT HS

Implementreifen für Anhänger zur schlauchlosen Nutzung, mit Last-/Geschwindigkeitsindex.
- Weicher Bodenkontakt
- Geringer Rollwiderstand auf der Straße
- Umfassende Größenauswahl

RT HS: Hochgeschwindigkeitsreifen für den Implementbereich.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.0/80-12 | TL | 8 PR | AW305 |
| 10.0/80-12 | TL | 10 PR | AW305 |
| 200/95-12 | TL | 101A8 | AF302 |
| 260/90-13 | TL | 121A8 | AF302 |
| 260/70-15.3 | TL | 126A8 | AW305 |
| 260/70-15.3 | TL | 131A8 | AW305 |
| 300/80-15.3 | TL | 123A8 | T452 |
| 300/80-15.3 | TL | 141A8 | T452 |
| 300/80-15.3 | TL | 132A8 | AW305 |
| 300/80-15.3 | TL | 141A8 | AW305 |
| 320/80-15.3 | TL | 145A8 | AW305 |
| 180/90-16 | TL | 100A8 | AF302 |
| 190/90-16 | TL | 108A8 | AF302 |
| 200/90-16 | TL | 111A8 | AF302 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 210/95-16 | TL | 120A8 | AF302 | |
| 260/70-16 | TL | 134A8 | AW305 | |
| 340/55-16 | TL | 140A8 | AW305 | |
| 340/55-16 | TL | 140A8 | AW309 | |
| 360/65-16 | TL | 148A8 | AW305 | |
| 360/70-16 | TL | 137A8 | AW305 | |
| 380/55-17 | TL | 138A8 | AW305 | |
| 380/55-17 | TL | 138A8 | AW309 | * |
| 420/55-17 | TL | 143A8 | T452 | |
| 480/45-17 | TL | 146A8 | AW305 | |
| 480/45-17 | TL | 150A8 | AW309 | * |
| 500/50-17 | TL | 149A8 | AW309 | |
| 520/50-17 | TL | 159A8 | T306 | |
| 500/55-20 | TL | 150A8 | AW309 | * |

* = In Vorbereitung

# Forst, Diagonal

## T404

## T428

## T418 Skidder

Speziell für Rückearbeiten entwickelt, maximal widerstandsfähig gegen Risse und Stichverletzungen. Er gewährleistet Langlebigkeit bei härtesten Einsatzbedingungen. Verstärkte Kordlagen schützen die Karkasse gegen Baumstümpfe, Steine und Felsen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23.1-26 | TL | 16 PR | |
| 28L-26 | TL | 20 PR | |
| 28L-26 | TL | 26 PR | |
| 24.5-32 | TL | 16 PR | |
| 30.5L-32 | TL | 20 PR | |
| 30.5L-32 | TL | 26 PR | |
| 30.5L-32 | TL | 32 PR | |
| DH 35.5L-32 | TL | 24 PR | |
| DH 35.5L-32 | TL | 30 PR | * |

* = In Vorbereitung

## T414

## T440

## T421

## T480

**Twin Forestry**. Die Forstreifen-Palette wurde unter Nutzung fortschrittlichster Reifentechnologie entwickelt.
- Ausgezeichnete Stabilität und Fahrkomfort
- Zuverlässigkeit
- Bestmögliche Zugkraft und Geländegängigkeit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 500/45-22.5 | | 129A8 | T404 | FS |
| 500/60-22.5 | | 144A8 | T421 | SB |
| 600/60-30.5 TL | | 153A8 | T414 | FS |
| 600/50-22.5 | LS2 | 149A8 | T480 | SB |
| 650/45-22.5 | LS2 | 150A8 | T440 | SB |
| 710/40-22.5 | LS2 | 161A8 | T480 | SB |
| 710/40-24.5 | LS2 | 163A8 | T440 | SB |
| 710/40-24.5 | LS2 | 163A8 | T480 | SB |
| 600/55-26.5 | LS2 | 165A8 | T440 | SB |
| 600/55-26.5 | LS2 | 165A8 | T480 | SB |
| 710/45-26.5 | LS2 | 168A8 | T440 | SB |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 710/45-26.5 | LS2 | 168A8 | T480 | SB |
| 710/45-26.5 | LS2 | 173A8 | T480 | SB |
| 750/55-26.5 | LS2 | 182A8 | T440 | SB |
| 750/55-26.5 | LS2 | 182A8 | T480 | SB |
| 800/40-26.5 TL | LS2 | 170A8 | T440 | SB |
| 800/40-26.5 TL | LS2 | 170A8 | T480 | SB |
| 780/50-28.5 | LS2 | 182A8 | T480 | SB |
| 750/45-30.5 | LS2 | 173A8 | T428 | SB |
| 600/65-34 TL | LS2 | 163A8 | T440 | SB |
| 710/55-34 TL | LS2 | 167A8 | T440 | SB |

## T410

**Agro Forest**. Für Wechseleinsätze in Landwirtschaft und Forst.
- Gute Traktion
- Gute Tragfähigkeit
- Hohe Haltbarkeit im landwirtschaftlichen Einsatz

| | | |
|---|---|---|
| 320/85-24 | 127A8 | (124B) |
| 380/85-24 | 137A8 | (134B) |
| 380/85-24 TL | 143A8 | (140B) |
| 380/85-28 | 139A8 | (136B) |
| 420/85-28 | 144A8 | (141B) |
| 460/85-30 | 150A8 | (147B) |
| 420/85-34 | 147A8 | (144B) |
| 420/85-34 TL | 153A8 | (150B) |
| 460/85-34 | 152A8 | (149B) |
| 420/85-38 | 149A8 | (146B) |
| 460/85-38 | 154A8 | (151B) |
| 520/85-38 | 160A8 | (157B) |

# Agro-Industrie, Radial und Diagonal

## TH400

Radiale Baureihe, die für Telehandler, Bagger und Mini-Lader. Der TH400 eignet sich optimal sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Leichtindustrie.
- Hohe Fahr- und Ladestabilität
- Exzellente Fahrsicherheit
- Maximal Widerstandsfähig gegen Reifenstreß und -verletzungen
- Außergewöhnliche Selbstreinigung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11LR16 | TL | IND | 130A8 | |
| 340/80R18 | TL | IND | 143A8 (143B) | (12.5-18) |
| 400/70R18 | TL | IND | 147A8 (147B) | (15.5/70-18) |
| 400/70R20 | TL | IND | 149A8 (149B) | (16.0/70-20) |
| 400/70R24 | TL | IND | 152A8 (152B) | (16.0/70-24) |
| 440/80R24 | TL | IND | 161A8 (161B) | (16.9-24) |
| 460/70R24 | TL | IND | 159A8 (159B) | (17.5L-24) |
| 500/70R24 | TL | IND | 164A8 (164B) | (19.5L-24) |
| 480/80R26 | TL | IND | 160A8 (160B) | (18.4-26) |
| 440/80R28 | TL | IND | 156A8 (156B) | (16.9-28) |

## TH500

Der Trelleborg TH500 für Teleskoplader und Bagger die auf hartem Untergrund genutzt werden. Sowohl auf der Straße als auch im Hofeinsatz ausgezeichnete Leistungen und höchste Zuverlässigkeit. Die Lauffläche ist in der Mitte geschlossen und gewährt so Langlebigkeit auch im Straßeneinsatz, während die offene Reifenschulter für eine hervorragende Selbstreinigung sorgt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 460/70R24 | TL | IND | 159A8 (159B) | (17.5L-24) | |
| 500/70R24 | TL | IND | 164A8 (164B) | (19.5L-24) | * |

* = In Vorbereitung

## TB40

Trelleborg Baureihe für Bagger. Konzipiert für das Baugewerbe und industrielle Anwendungen:
- Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit
- Robustes Laufflächenprofil
- Robuste Seitenwand
- Hohe Stabilität auf harten und steinigen Böden

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 320/80-18 | TL | IND | 139A8 | R-4 | (12.5-18) |
| 340/80-18 | TL | IND | 143A8 | R-4 | |
| 440/80-28 | TL | IND | 156A8 | R-4 | (16.9-28) |

# Agro-Industrie, Diagonal

## T459

Für Bagger, Lader, Bau- und Industriemaschinen.
- Gute Bodenhaftung
- Gute Bremseigenschaften auf festen Untergründen

## T440 EXC

| | | | |
|---|---|---|---|
| 600/50-22.5 | TL | 173A8 | T480 EXC |
| 650/45-22.5 | TL | 175A8 | T440 EXC |
| 710/40-22.5 | TL | 176A8 | T480 EXC |
| 620/60B34 | TL | 175A8 | T459 |
| 600/65-34 | TL | 175A8 | T440 LD SB |

## T480 EXC

# Leichttransport, Diagonal

Breite Palette von 4'' bis 15'' für Landwirtschaft, Industrie und Grünland ist auch als Kompletträder erhältlich.

DRIVER

GARDENER

T49

T63

T94

T310

T411

T412

T413

T415

T421

T430

T446

T448

T462

T463

T501

T510

T513

T521

T522

T523

T528

T530

T533

T536

T537

T539

T550

T559 Turf Grip

T560 ICE

T570

T690

T991

HIGH GRIP

TRACTION

# Felgen und Kompletträder für Forst, Landwirtschaft, Industrie & Erdbewegung

## Landwirtschaftsfelgen

Trelleborg Wheel Systems produziert hochwertige Felgen von 3 Zoll bis 54 Zoll Durchmesser für Forst- und Landmaschinen, Industriefahrzeuge und Erdbewegungsmaschinen.

## DUO500 Doppelradfelge



Der DUO 500 zur Zwillingsbereifung von Traktoren.

- Einfache Wartung und Service
- Einfache Montage und Demontage
- Angehängte Felge und Trommel für leichte Handhabung
- Lackiert in der Originalfarbe der Traktorfelge

## THK



Trelleborg High Knurling - THK bei hohen Belastungen und extremem Drehmoment der Felge. Ermöglicht, dass Traktoren mit maximaler Leistungsfähigkeit und Produktivität arbeiten.
Das Zusammenspiel von Trelleborg XL-Reifen und Felgen mit THK ist die Antwort auf alle Anforderungen.

Die THK Rändelung ist im Vergleich zu einer Rändelung in Standard-Ausführung um 50% erhöht.
Kombiniert mit einer Spezialfarbe, maximiert dies bei montiertem Reifen die Felgenfriktion.

Gedruckt auf recyceltem Papier

Technische Änderungen, Druckfehler sowie Irrtümer in Text und Abbildung vorbehalten 03.22

**Entdecken Sie unsere virtuelle Ausstellung**
virtualshowroom-wheels.trelleborg.com/wheels/de

**Entdecken Sie unsere website**
trelleborg.com/wheels

**Folgen Sie uns**

Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH
Helmholtzstraße 1 | 64711 Erbach | Germany

Trelleborg Wheel Systems Austria GmbH
Am Teich 1 | 4300 St. Valentin | Austria

Trelleborg Wheel Systems Switzerland GmbH
Bertiswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg | Switzerland

eMail: tws.de.info@trelleborg.com | tws.at.info@trelleborg.com | tws.info.ch@trelleborg.com
eShop: www.trelleborg-wheels-eshop.com
www.trelleborg.com/wheels/de

Tire iBrochure