


POLYOIL

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Hidrocarburos y productos derivados del petróleo



Aplicaciones

Para el trasvase a alta presión de productos derivados del petróleo y unidades hidráulicas de baja presión y retorno de aceite.
También para derivados del petróleo ligeros o pesados, productos químicos y agentes anticongelantes, productos industriales alcalinos y agua de mar.

Ventajas

- n Excelente resistencia al envejecimiento, a las condiciones atmosféricas y al ozono.
- n Muy buena resistencia a la presión.
- n Compuesto especial resistente a los derivados del petróleo con contenido aromático inferior a un 50 %.
- n Conductividad eléctrica garantizada por el tubo y el revestimiento.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR resistente al aceite, negro, liso.
Armadura : hilos sintéticos.
Revestimiento : CR resistente a los aceites y a las inclemencias del tiempo, negro, liso.
Temperatura : - 30 °C a + 100 °C.
Propiedades eléctricas : tubo y revestimiento conductores, $R < 10^6 \Omega/m$.

POLYOIL

03/01/2012

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (n) o cant min m
6 ± 0.4	3.50	13.0 ± 0.5	20.0	80	30	0.14	20	0060428	1720
							40	0060429	1720
							100	0060431	1700
8 ± 0.5	3.50	15.0 ± 0.6	20.0	80	34	0.17	20	0060432	n
							40	0060433	n
							100	0060435	n
10 ± 0.5	3.50	17.0 ± 0.6	20.0	80	38	0.19	20	0060436	n
							40	0060437	n
							100	0060439	n
13 ± 0.6	4.00	21.0 ± 0.7	20.0	80	45	0.28	20	0060440	n
							40	0060441	n
							100	0060443	n
16 ± 0.7	4.25	24.5 ± 0.8	20.0	80	53	0.35	20	0060444	n
							40	0060445	n
							100	0060447	n
19 ± 0.7	4.50	28.0 ± 0.8	20.0	80	58	0.43	20	0060448	n
							40	0060449	n
							100	0060451	n
25 ± 1.0	5.00	35.0 ± 1.0	20.0	80	77	0.62	20	0060452	n
							40	0060453	n
							80	0060454	n

n Según disponibilidad.

Marcado



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose