



**PRO
SOFT**

HPS Solidflex
Traktion

Brawler HPS Telehandler

PREMIUM VOLLGUMMIREIFEN

Brawler HPS (High Performance Solid) Telehandler sind die beste Wahl für herausfordernde Einsätze in anspruchsvollen Umgebungen.

Die PROSOFT Serie wurde für ein herausragendes Fahrverhalten entwickelt. Sie ermöglicht verlängerte Einsatzzeiten der Maschinen und verringert das Ermüden des Fahrers.

Die breite, flache Lauffläche sorgt für eine hervorragende Fahrstabilität und längere Maschinenlaufzeiten.

Hauptvorteile

- Ausgezeichneter Fahrkomfort
- Langlebige, schnittfeste Gummimischung, die Ausfallzeiten durch Platten und Schnitte in der Seitenwand vermeidet
- Erhältlich mit Press-on und Flachbett-Felgen
- Das tiefe Stollenprofil bietet ein dreifach höheres Verschleißmaterial als ein Luftreifen
- Hervorragende Traktion.

Reifenmerkmale

Anwendungen



RADLADER



TELEKOPLADER



ELLIPTISCHE
ÖFFNUNGEN



SCHNITTFESTE
GUMMIMISCHUNG



DURCHSTICHFEST

Brawler HPS Telehandler

PREMIUM VOLLGUMMIREIFEN


HPS SOLIDFLEX TRAKTION

Reifengröße	Alternative Reifengröße	Standardfelge (zulässig)	Außendurchmesser [mm]	Querschnittsbreite [mm]	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit 10 km/h [kg]
43x15-24	405/70-20	10.0-24	1.090	380	82	5.600
47x17-24	405/70-24	10.0-24	1.190	430	100	6.300
13.00-24		8.5-24	1.295	330	102	5.935
14.00-24	385/95-24	8.5-24	1.345	356	112	6.705


Vergleich des Telehandler PROSOFT mit der Standardausführung

Einfederung - Index %	+12%
Aufstandsfläche - Index %	+6%

EINFEDERUNG



AUFSTANDSFLÄCHE



- HPS SOLIDFLEX Traktion Prosoft
- HPS SOLIDFLEX Traktion Standard

- HPS SOLIDFLEX Traktion Prosoft
- HPS SOLIDFLEX Traktion Standard



Yokohama TWS Germany GmbH
Siemensring 44 F | 47877 Willich | Germany
tws.wil.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Austria GmbH
Am Teich 1 | 4300 St. Valentin | Austria
tws.at.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Switzerland GmbH
Bertiswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg | Schweiz
tws.ch.info@yokohama-tws.com

www.yokohama-tws.com

Folgen Sie uns

