

# TM100. Veredelt Ihre Landwirtschaft.



# TM100

**Radialer Pflegereifen, speziell zur Bearbeitung von Reihenkulturen entwickelt.  
Für seinen Fahrkomfort sehr geschätzt.**

## Hohe Tragfähigkeit

Die Karkassenkonstruktion und die eingesetzten Materialien garantieren eine hohe Belastungsfähigkeit und außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Reifenermüdung.

## Hervorragende Traktion

Die Stollenwinkel sorgen für Traktion auf allen Bodenverhältnissen - von nass bis trocken.

## Unschlagbare Selbstreinigung

Die Form der Stollen und die Schollenbrecherkanten verleihen dem Reifen hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.

## Höchste Produktivität

Der TM100 ermöglicht durch seine abgerundeten Schultern ein pflanzenschonendes Arbeiten in Reihenkulturen.



Reifengröße	Profil	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Standardfelge	Zulässige Felgen	Reifenart	Schlauch
<b>230/95R32</b> 128A8 (128B)	<b>TM100</b>	235	1265	595	3900	600	W7	W6	SCHLAUCHLOS	9.5-32 TR218
<b>270/95R32</b> 136A8 (136B)	<b>TM100</b>	280	1345	635	4075	650	W9	W10 - W8	SCHLAUCHLOS	12.4-32 TR218
<b>230/95R36</b> 130A8 (130B)	<b>TM100</b>	235	1365	645	4210	650	W7	W6	SCHLAUCHLOS	9.5-36 TR218
<b>270/95R38</b> 140A8 (140B)	<b>TM100</b>	285	1480	697	4505	725	W10	W8 - W9	SCHLAUCHLOS	
<b>210/95R44</b> 120A8 (120B)	<b>TM100</b>	210	1530	725	4670	750	W7	W6	SCHLAUCHLOS	8.3/9.5-44 TR218
<b>230/95R44</b> 134A8 (134B)	<b>TM100</b>	235	1570	735	4850	750	W7	W8	SCHLAUCHLOS	8.3/9.5-44 TR218
<b>270/95R44</b> 142A8 (142B)	<b>TM100</b>	270	1645	770	5020	800	W8	W9 - W10	SCHLAUCHLOS	9.5-44 TR218
<b>300/95R46</b> 148A8 (148B)	<b>TM100</b>	310	1755	840	5400	875	W10	W9 - W11	SCHLAUCHLOS	12.4-46
<b>230/95R48</b> 136A8 (136B)	<b>TM100</b>	238	1673	780	5170	800	W7	W8	SCHLAUCHLOS	9.5-48
<b>270/95R48</b> 144A8 (144B)	<b>TM100</b>	275	1750	830	5350	875	W8	W9 - W10	SCHLAUCHLOS	11.2-48
<b>380/90R50</b> 151A8 (151B)	<b>TM100</b>	390	1945	890	5885	975	W12	W11 - W13	SCHLAUCHLOS	
<b>300/95R52</b> 151A8 (151B)	<b>TM100</b>	315	1905	890	5805	925	W10	W9 - W11 - DW10 - DW11	SCHLAUCHLOS	
<b>380/90R54</b> 152A8 (152B)	<b>TM100</b>	380	2040	940	6175	1025	W12	W11 - W13	SCHLAUCHLOS	



**TRELLEBORG**

Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH  
Helmholtzstraße 1, D-64711 Erbach, Germany  
Auftragsannahme und Service für Deutschland, Österreich und die Schweiz  
Tel.: +49 6062 8095 800 Fax: +49 6062 8095 700  
E-Mail: info.tws.de@trelleborg.com  
www.trelleborg.com/wheels/de

