



EMR 1050 Radialer Erdbewegungsreifen (EM)

PREMIUM LUFTREIFEN FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT

Die EMR-Reihe von Trelleborg wurde entwickelt, um die Widerstandsfähigkeit und Leistungsfähigkeit bei anspruchsvollen Einsätzen im Baugewerbe zu steigern. Sie bietet sowohl einen gesteigerten Schutz gegen Reifenschäden als auch eine höhere Haltbarkeit. Ihr Multifunktionsprofil bietet jederzeit Fahrkontrolle und den optimalen Grip sowohl auf Sand als auch auf Steinen, Kies oder Erde.

Die robuste radiale Karkasse und die hochmoderne Gummimischung ermöglichen eine lange Lebensdauer und sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Traglast, für Fahrkomfort und für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.

Der EMR 1050 wurde für den Einsatz auf Radladern entwickelt. Er ist erste Wahl zur Nutzung im Tagebau und Steinbrüchen, im Bergbau, in der Abfall- und Recyclingwirtschaft sowie bei schweren Bauarbeiten.

Hauptvorteile

- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einwirkungen
- Ausgezeichnete Lebensdauer durch tiefes Reifenprofil
- Für härteste Bedingungen entwickelt
- Schützender Gummiring auf der Seitenwand
- Stabile Karkasse. Dies ermöglicht ggf. eine Runderneuerung*.



Anwendungen



RADLADER

Reifenmerkmale



RADIALE
BAUWEISE



VERSTÄRKTE
KARKASSE



MULTI
FUNKTIONS
PROFIL




EXZELLENTER
FAHRKOMFORT

*Vor einer Runderneuerung muss die Karkasse von einem qualifizierten Fachbetrieb überprüft werden.

EMR 1050

PREMIUM LUFTREIFEN FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT

Neuer Seitenwandschutz



**Überlegene
Reifentechnologie
für anspruchsvolle
Einsätze.**

LADE-EINSÄTZE

Reifengröße	Profil TRA-Code	Standardfelge (zulässige)	Profiltiefe [mm]	Betriebskennung (LI/GS) Lader	Tragfähigkeit (Kg) bei 10 (Km/h)	Reifenfülldruck (bar)
20.5 R 25 TL	L5	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	82	** 193 A2	11.500	5,75
23.5 R 25 TL	L5	19.50/2.5-25	88	** 201 A2	14.500	5,75
26.5 R 25 TL	L5	22.00/3.0-25	96	** 209 A2	18.500	5,75
29.5 R 25 TL	L5	25.00/3.5-25	105	** 216 A2	22.400	5,75

*/** - Tragfähigkeitsausführung/ Star-Rating



Yokohama TWS Germany GmbH
Siemensring 44 F | 47877 Willich | Germany
tws.wil.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Austria GmbH
Am Teich 1 | 4300 St. Valentin | Austria
tws.at.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Switzerland GmbH
Bertiswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg | Schweiz
tws.ch.info@yokohama-tws.com

www.yokohama-tws.com

Folgen Sie uns

