



EMR 1025 Earthmover Radial Tires

NEUMÁTICO PREMIUM PARA CONSTRUCCIÓN

Protegiendo a las personas, protegiendo la maquinaria. El EMR 1025 de Trelleborg para todas las estaciones aporta mayor confort y seguridad sobre hielo y nieve.

El EMR 1025 ofrece la comodidad y robustez de la gama EMR y el agarre de un neumático de invierno, sin necesidad de realizar el cambio estacional.

Ventajas principales

- Protección superior contra daños y durabilidad
- Proporciona un control y agarre perfecto sobre hielo y nieve
- Máxima productividad para todas las estaciones
- Carcasa robusta para soportar un eventual recauchutado*

Aplicación



MOTONIVELADORAS



PALAS CARGADORAS

Características del neumático



TODAS LAS ESTACIONES



ESTRUCTURA RADIAL DE ACERO



AGARRE PERFECTO SOBRE HIELO Y NIEVE




EXCELENTE CONFORT DE CONDUCCIÓN

*La carcasa debe ser revisada por un técnico profesional antes de que se permita el recauchutado

EMR 1025

NEUMÁTICO PREMIUM PARA CONSTRUCCIÓN

Nuevo protector del flanco



**Excelente
neumático para
su uso durante
todo el año.**

FICHA TÉCNICA - CARGADORA

Medida del neumático	Modelo TRA	Llanta (Permitida)	Profundidad de la Banda (mm)	Índice de carga / Código velocidad	Capacidad de carga de los neumáticos (kg) a 10 (Km/h)	Presión (Bar)
17.5 R 25	L2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	28	* 176 A2	7,100	4.50
20.5 R 25	L2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	31	* 186 A2	9,500	4.50
23.5 R 25	L2	19.50/2.5-25	34	* 195 A2	12,150	4.50

*/** - Índice de resistencia del neumático

FICHA TÉCNICA - MOTONIVELADORA

Medida del neumático	Modelo TRA	Llanta (Permitida)	Profundidad de la Banda (mm)	Índice de carga / Código velocidad	Capacidad de carga de los neumáticos (kg) a 40 (Km/h)	Presión (Bar)
14.00 R 24	G2	8.00TG-24 (SDC) 10.00VA-24 (SDC)	24	* 153 A8	3,650	3.75
17.5 R 25	G2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	28	* 153 A8	3,650	3.00
20.5 R 25	G2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	31	* 161 A8	4,625	3.00
23.5 R 25	G2	19.50/2.5-25	34	* 170 A8	6,000	3.00

*/** - Índice de resistencia del neumático



Yokohama TWS Spain S.A.
C/Pau Claris, 163. 3º - 08037 Barcelona
Teléfonos: 932 08 14 80 / 914 90 44 80
www.trelleborg-tires.com/es - twse@yokohama-tws.com



Descarga gratuitamente la app

