

UNITEX® 스퀴지 관리 품질을 유지하고 비용 절감

이 스퀴지 관리 지침은 사용 중인 UNITEX 스퀴지가 항상 최적의 성능 수준으로 작동되도록 보장하기 위해 제작되었습니다.

사용 전

- 스퀴지는 직사광선이나 밝은 빛이 있는 곳에 보관해서는 안 됩니다. 자외선은 스퀴지 색상을 어둡게 만듭니다. 어둡게 변하더라도 스퀴지 성능 품질에 부정적인 영향을 주지는 않습니다.
- 건조한 조건에서 잉크와 먼 곳의 15-25°C에 스퀴지를 보관하십시오. 습도가 높으면 스퀴지가 공기 중 습기와 솔벤트를 흡수합니다.
- 스퀴지를 평평한 곳에 보관하고, 말아서 두지 마십시오.
- 롤을 사용할 때에는 24시간 동안 평평하게 두어서 스퀴지가 풀릴 시간이 필요합니다.

사용 중

- 사용 후 즉시 스퀴지를 청소하여 마른 잉크가 축적되지 않도록 해야 합니다.
- 홀더와 스퀴지에서 모든 남은 잉크 침적을 제거합니다. 후속 인쇄 작업 중에 남은 잉크가 스퀴지에 표시를 남길 수 있습니다.
- 긴 작동 중에는 날카로운 가장자리가 유실되기 때문에 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 그러므로 스퀴지를 조기에 교환해야 합니다. 둥근 가장자리는 더 많은 잉크를 사용하고 침적합니다.
- 스퀴지를 홀더에 장착한 채로 보관할 경우, 스퀴지 위에 홀더를 놓거나 스퀴지가 보관 중에 다른 물건과 접촉하도록 두어서는 안 됩니다.
- 스퀴지나 홀더를 솔벤트에 담근 채로 두어서는 안 됩니다. 담그면 부풀고 회복력이 유실됩니다.
- 스퀴지를 세척할 때에는 부드러운 천을 사용해 항상 가장자리부터 닦아 냅니다.
- 스퀴지 수명을 연장하려면, 세척한 후와 다른 인쇄 작업을 시작하기 전까지 12시간 동안 "그대로 두십시오".

연마/갈기

- 사용 전에 스퀴지를 뾰족하게 갈아서 안 됩니다.
- 깨끗하고 물기가 없고 12시간 이상 동안 인쇄에 사용하지 않은 스퀴지만을 갈아야 합니다.

일반

- 스퀴지는 시간이 지나면서 경화됩니다. 오래된 스퀴지를 정기적으로 테스트해 보십시오. 원래 경도보다 5-10도 높은 오래된 스퀴지는 사용하지 마십시오.
- 사용하지 않은 새 스퀴지의 유통기한은 올바르게 보관할 경우 약 2년입니다.
- 잉크 없이 스퀴지를 사용하지 마십시오. 단 몇 번의 통과 후에도 프린팅 예지가 빠르게 파손됩니다.

포장

- 스퀴지 포장은 가능한 한 최상의 상태로 사용자에게 도착할 수 있도록 최적화되어 있습니다.
- 해상 운송을 위해 안전한 방수 용기를 사용합니다.
- 항공 운송을 위해서는 경량 포장을 사용합니다.
- 신속한 배송이 필요한 경우 우선 화물운송을 사용합니다.
- 필요에 따라 고객이 배송업체를 지정합니다.

스퀴지 마크

주문 시 별도로 명시하지 않는 경우 모든 UNITEX 스퀴지에는 다음 표시가 있습니다.

- UNITEX
- ULON HP 또는 MARATHON
- 스퀴지 등급
- 배치 번호
- 영국에서 제조



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/APPLIED-TECHNOLOGIES

Trelleborg Applied Technologies

Trinity Park, Randall Way, Retford, DN22 7AX, United Kingdom

Phone: +44 (0) 1777 712500 Email: appliedtechnologies@trelleborg.com

