

TM100. Enriquece tus cultivos.



Descarga gratis la App



Tire iBrochure

TM100

Neumático radial de perfil estrecho, específicamente diseñado para cultivos en hilera y para ofrecer un extraordinario nivel de confort.

Elevada Capacidad de Carga

La construcción de la carcasa y los materiales usados en la fabricación del neumático garantizan una elevada capacidad de carga y una excepcional resistencia a la fatiga.

Excelente Tracción

El gran ángulo del taco asegura la máxima tracción en cualquier condición de terreno, húmedo o seco.

Autolimpieza superior

El perfil de los tacos y los escalones entre tacos proporcionan un excelente autolimpieza.

Destacada productividad

La gama TM100, con sus característicos hombros redondeados, permite trabajar entre hileras sin daño alguno para el cultivo.



MEDIDA	Modelo	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	Llanta	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara
230/95R32 128A8 (128B)	TM100	235	1265	595	3900	600	W7	W6	SIN CÁMARA	9.5-32 TR218
270/95R32 136A8 (136B)	TM100	280	1345	635	4075	625	W9	W10 - W8	SIN CÁMARA	12.4-32 TR218
230/95R36 130A8 (130B)	TM100	235	1365	645	4210	650	W7	W6	SIN CÁMARA	9.5-36 TR218
270/95R38 140A8 (140B)	TM100	285	1480	697	4505	700	W10	W8 - W9	SIN CÁMARA	
210/95R44 120A8 (120B)	TM100	210	1530	725	4670	725	W7	W6	SIN CÁMARA	8.3/9.5-44 TR218
230/95R44 134A8 (134B)	TM100	235	1570	735	4850	750	W7	W8	SIN CÁMARA	8.3/9.5-44 TR218
270/95R44 142A8 (142B)	TM100	270	1645	770	5020	775	W8	W9 - W10	SIN CÁMARA	9.5-44 TR218
300/95R46 148A8 (148B)	TM100	310	1755	840	5400	825	W10	W9 - W11	SIN CÁMARA	12.4-46
230/95R48 136A8 (136B)	TM100	238	1673	780	5170	800	W7	W8	SIN CÁMARA	9.5-48
270/95R48 144A8 (144B)	TM100	275	1750	830	5350	825	W8	W9 - W10	SIN CÁMARA	11.2-48
380/90R50 151A8 (151B)	TM100	390	1945	890	5885	975	W12	W11 - W13	SIN CÁMARA	
300/95R52 151A8 (151B)	TM100	315	1905	890	5805	925	W10	W9 - W11 - DW10 - DW11	SIN CÁMARA	
380/90R54 152A8 (152B)	TM100	380	2040	940	6175	1025	W12	W11 - W13	SIN CÁMARA	



Yokohama TWS Spain S.A.
C/Pau Claris, 163. 3º - 08037 Barcelona
Teléfonos: 932 08 14 80 / 914 90 44 80
www.trelleborg-tires.com/es
twse@yokohama-tws.com