


Transflex® 1600 - 3200

Juntas de dilatación de Alto Movimiento para puentes
High Movement bridge expansion joints



Transflex	Recorrido / Movement		Módulo / Module									Perno / Stud		
	Longitudinal (mm)	Transversal (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	Peso Weight (kg)	CL (mm)	G (mm)	T (mm)	Mxb (mm)	Øa (mm)	b1 (mm)
1600	400 (±200)	20 (±10)	1605	85	1280	675	675	460	200	220	170	M-20 x 200	22	55
1600S	350 (±175)	200 (±100)												
1600S+	400 (±200)	400 (±200)												
2000	500 (±250)	20 (±10)	1605	85	1520	775	815	585	200	270	170	M-20 x 200	22	55
2000S	450 (±225)	284 (±142)												
2000S+	500 (±250)	500 (±250)												
2400	600 (±300)	20 (±10)	1605	85	1760	875	955	710	200	320	170	M-20 x 200	22	55
2400S	540 (±270)	340 (±170)												
2400S+	600 (±300)	600 (±300)												
2800	700 (±350)	20 (±10)	1605	85	2000	975	1095	765	200	370	170	M-20 x 200	22	55
2800S	630 (±315)	388 (±194)												
2800S+	700 (±350)	700 (±350)												
3200	800 (±400)	20 (±10)	1605	85	2240	1075	1235	930	200	420	170	M-20 x 200	22	55
3200S	720 (±360)	444 (±222)												
3200S+	800 (±400)	800 (±400)												

W1: Longitud del módulo de puenteo / Length of bridging module

CL: Distancia longitudinal entre anclajes / Longitudinal distance between anchors

M: Diámetro del perno / Bolt diameter

Øa: Diámetro mínimo del taladro / Minimum coring drill diameter

W2: Longitud del módulo de movimiento / Length of the movement module

T: Anchura de la transición / Transition width

b1: Altura del perno sobre cama de mortero / Bolt height over bedding mortar

G: Máxima abertura estructural en el momento de la instalación para permitir movimientos nominales / Maximum structural gap at installation to allow nominal movements

* Los movimientos longitudinales y transversales mostrados en el cuadro se pueden realizar de forma simultánea / Longitudinal and transversal movements shown in the table can be performed simultaneously.

** Todos estos modelos de junta admiten movimientos verticales. Contacte con nuestro departamento técnico / All these Transflex types allow vertical movements. Kindly contact our Technical Department.

Trelleborg Izarra, S.A.U.

C/Sierra de Algodonales, 12-14, - 28500 Arganda del Rey (Madrid) - Spain
 Tel.: +34 91 870 17 00 - expandite@trelleborg.com - www.trelleborg.com