



De onderhoudsgids voor rakels is ontworpen om ervoor te zorgen dat uw UNITEX-rakel te allen tijde op een optimaal prestatieniveau draait.

### Vóór het gebruik

- De rakels mogen niet in zonlicht of fel licht bewaard worden – UV-licht maakt de kleur van de rakel donkerder, al heeft dit geen negatief effect op de kwaliteit van zijn functioneren.
- Probeer rakels tussen 15-25 ° C in droge omstandigheden en uit de buurt van inkt te bewaren – bij hoge luchtvochtigheid absorberen rakels vocht en oplosmiddelen uit de atmosfeer.
- Rakels plat bewaren, niet opgerold laten liggen.
- Wanneer er een rol gebruikt wordt, laat hem dan gedurende 24 uur plat liggen, zodat de rakel de tijd heeft om te ontspannen.

### Tijdens het gebruik

- Rakels moeten onmiddellijk na het gebruik schoongemaakt worden om opeenhoping van opgedroogde inkt te voorkomen.
- Verwijder alle resterende inkt uit de houder en de rakel. Resten kunnen vlekken van de rakel veroorzaken tijdens daaropvolgende drukgangen.
- De druk kwaliteit kan tijdens een lange printrun verslechteren wanneer de scherpe rand bot wordt; plan daarom het tijdig verwisselen van de rakel. Afgeronde randen gebruiken en brengen meer inkt op.
- Wanneer een rakel in de houder gemonteerd bewaard wordt, laat hem dan niet op de rakel rusten of laat de rakel tijdens de opslag niets aanraken.
- Rakels of houders mogen niet in oplosmiddelen geweekt worden. In de week laten staan leidt tot zwellen en verlies aan veerkracht.
- Wanneer de rakel gereinigd wordt, moet er een zachte doek gebruikt worden en moet er altijd van de rand weggeveegd worden.
- Om de levensduur van een rakelrubber te verlengen, moet hij 12 uur "rusten" nadat hij gereinigd is en vóórdat er weer met drukken begonnen wordt.

### Slijpen / Aanscherpen

- U zou een rakelrubber voorafgaand aan het eerste gebruik niet hoeven aan te scherpen.
- Een rakel alleen aanscherpen als deze schoon en droog is, en ten minste 12 uur niet voor het drukken gebruikt is.

### Algemeen

- Rakelrubbers verharderen na verloop van tijd – test oude rakelrubbers regelmatig. Geen oude rakelrubbers gebruiken die 5 tot 10 graden harder zijn dan de oorspronkelijke hardheid.
- De levensduur van de nieuwe ongebruikte rakelrubber is ongeveer twee jaar, indien correct bewaard.
- Geen rakelrubber zonder inkt gebruiken. Hierdoor gaat de drukrand na slechts een paar halen al kapot.

### Verpakking

- De verpakking van uw rakelrubber is geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat u hem in de best mogelijke conditie ontvangt.
- We maken gebruik van veilige, vochtbestendige containers voor zeevracht.
- Lichtgewicht verpakking voor luchtvracht.
- Priority freight (volgende dag) als het snel bezorgd moet worden.
- Door de klant gespecificeerde koeriers indien nodig.

### Markering rakelrubber

Tenzij anders vermeld bij de bestelling zijn alle UNITEX-rakelrubbers gemarkeerd met:

- UNITEX
- ULON HP of MARATHON
- Gradatie rakelrubber
- Batchnummer
- Geproduceerd in het V.K.



WWW.TRELLEBORG.COM/APPLIED-TECHNOLOGIES

Trelleborg Applied Technologies

Trinity Park, Randall Way, Retford, DN22 7AX, United Kingdom

Phone: +44 (0) 1777 712500 Email: [appliedtechnologies@trelleborg.com](mailto:appliedtechnologies@trelleborg.com)

