

Guia de seleção

Edição - Expoprint 2014

Brasil



PARA MAIS DO QUE APENAS SOLUÇÕES...

Escolha Trelleborg.

Trelleborg Printing Solutions

Através de uma visão de longo prazo, a Trelleborg oferece blanquetas para impressão offset a fim de satisfazer todas as suas necessidades. Esta aplica sua experiência inigualável na engenharia dos materiais e componentes para cumprir todas as exigências de um setor que está em constante evolução, a partir de um ponto de vista tecnológico. A oferta completa inclui estilos da linha

Vulcan®, **Rollin®** e **Printec®**. Esta ampla linha de soluções permitem que as impressoras tenham acesso a um produto diversificado para atingir alto desempenho em todos os trabalhos de impressão, desde jornais, revistas e catálogos até embalagens, formulários e etiquetas. A linha específica de blanquetas para aplicação de verniz também estão disponíveis para aplicações aquosas e UV.

Coldset

MARCA	PRODUTO	COMPATIBILIDADE DE TINTA	COR	ESPESSURA (mm)	RUGOSIDADE Ra (micron)
VULCAN	202	HÍBRIDA	VERDE ESCURO	1,96*	1,00
ROLLIN	HI-PAGE PLUS	HÍBRIDA	VERDE ESCURO	1,96	1,00
PRINTEC	640	HÍBRIDA	AZUL	1,96 - 1,98	1,60
PRINTEC	661*	HÍBRIDA	AZUL	2,13 - 2,18 - 2,21	1,60

* Versão NO PACK disponível

Heatset

MARCA	PRODUTO	COMPATIBILIDADE DE TINTA	COR	ESPESSURA (mm)	RUGOSIDADE Ra (micron)
VULCAN	ALTO PLUS	HÍBRIDA	VERDE CLARO	1,71 - 1,96	0,8
PRINTEC	63	HÍBRIDA	ROXO	1,71	1,00
PRINTEC	64	HÍBRIDA	ROXO	1,96	1,00
PRINTEC	83	HÍBRIDA	AZUL	1,71	1,00

Plana

MARCA	PRODUTO	COMPATIBILIDADE DE TINTA	COR	ESPESSURA (mm)	RUGOSIDADE Ra (micron)
VULCAN	FOLIO	HÍBRIDA	VERDE ESCURO	1,96	0,6
VULCAN	IRIO	APLICAÇÃO ESPECIAL	BRANCO	1,71 - 1,96	COBERTURA ESPECIAL
PRINTEC	134	HÍBRIDA	AZUL	1,96	1,00
PRINTEC	284	HÍBRIDA	AZUL	1,96	1,00
PRINTEC	575	CONVENCIONAL	AZUL	1,96	1,00
PRINTEC	864	CONVENCIONAL	AZUL	1,96	1,00
PRINTEC	334	UV	LARANJA	1,96	1,00

Embalagem (papel e cartão)

MARCA	PRODUTO	COMPATIBILIDADE DE TINTA	COR	ESPESSURA (mm)	RUGOSIDADE Ra (micron)
PRINTEC	134	HÍBRIDA	AZUL	1,96	1,00
PRINTEC	575	CONVENCIONAL	AZUL	1,96	1,00
PRINTEC	284	CONVENCIONAL	AZUL	1,96	1,00
PRINTEC	334	UV	LARANJA	1,96	1,00

Metalgrafia

MARCA	PRODUTO	COMPATIBILIDADE DE TINTA	COR	ESPESSURA (mm)	RUGOSIDADE Ra (micron)
PRINTEC	501	HÍBRIDA	ROSA	1,96	1,00
PRINTEC	205	UV	AZUL	1,96	1,00
PRINTEC	334 UV	UV	LARANJA	1,96	1,00
ROLLIN	UV-E	UV	VERDE CLARO	1,71 - 1,96	0,8

Coating

MARCA	PRODUTO	TIPO DE VERNIZ	COR	SUPERFÍCIE	ESPESSURA (mm)	SUporte	ESPESSURA DO SUporte (mm)	PROFUNDIDADE DO CORTE (mm)
PRINTEC	115 - 135	AQUOSO / UV	AZUL	BORRACHA	1,15 - 1,35	POLIESTER	0,35	0,80 - 1,00
PRINTEC	194	AQUOSO / UV	AZUL	BORRACHA	1,96	POLIESTER	0,35	0,80
PRINTEC	484	AQUOSO / UV	AZUL	BORRACHA	1,96	TECIDO	-	0,80
PRINTEC	184	AQUOSO / UV	AZUL	BORRACHA	1,96	POLIESTER	0,35	0,80
PRINTEC	174	UV	LARANJA	BORRACHA	1,96	POLIESTER	0,35	0,80
PRINTEC	844	UV	LARANJA	BORRACHA	1,96	TECIDO	-	0,80
VULCAN	X-COAT PLUS	AQUOSO / UV	VERMELHO	POLÍMERO	1,15 - 1,35	POLIESTER	0,35	0,80 - 1,00
VULCAN	X-COAT	AQUOSO / UV	VERMELHO	BORRACHA	1,15 - 1,35	POLIESTER	0,35	0,80 - 1,00

Formulários e Etiquetas

MARCA	PRODUTO	COMPATIBILIDADE DE TINTA	COR	ESPESSURA (mm)	RUGOSIDADE Ra (micron)
PRINTEC	211	HÍBRIDA	AZUL	0,95	1,00
PRINTEC	213	HÍBRIDA	AZUL	1,05	1,00
ROLLIN	T100	CONVENCIONAL	CINZA	0,86 - 0,90 0,94 - 0,98 1,02 - 1,06	2,00
PRINTEC	3336	UV	LARANJA	1,96	1,00
PRINTEC	282	UV	LARANJA	1,00 - 1,05	1,00



Trelleborg Printing Solutions é uma unidade operacional dentro da Trelleborg Coated Systems, parte do Grupo Trelleborg. Possui mais de 50 anos de experiência na indústria de impressão. Este conhecimento é combinado com tecnologia inovadora, processos patenteados, integração vertical e gestão de qualidade total. Oferecendo soluções de primeira classe para a indústria de impressão em todo o mundo, Vulcan®, Rollin®, Printec® e Axcyl são marcas líderes, fornecendo à impressão offset blanquetas para impressão de jornais, revistas e catálogos, formulários comerciais, metalgrafia e embalagens, além de um amplo leque de blanquetas para impressões especiais.

WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

printing@trelleborg.com

tweet@printinginsight

printinginsightsblog.trelleborg.com



As informações contidas neste documento tem a intenção de servir de orientação. A informação não é uma especificação e todos os números no documento são nominais.

Este documento e as informações nele contidas não criam qualquer garantia para qualquer produto e a Trelleborg Printing Solutions exime de qualquer garantia de comerciabilidade ou adequação para um fim específico para o produto descrito neste documento. Este documento revela informações que são de propriedade da Trelleborg Printing Solutions. O recebimento ou posse do documento não confere qualquer direito de reproduzir ou divulgar o documento, todas as informações contidas na mesma, ou qualquer artigo físico ou dispositivo, ou para a prática de qualquer método ou processo, exceto por acordo escrito com a Trelleborg Printing Solutions. A Trelleborg Printing Solutions está comprometida com o desenvolvimento contínuo de seus produtos.

Por essa razão, a Trelleborg Printing Solutions reserva-se o direito de alterar as especificações reais de seus produtos sem aviso prévio.