



Vom Hauptkanal zum Haus

**HAUSANSCHLUSSANIERUNG
IN NUR EINEM SCHRITT**

epros® DrainMth

epros® DrainMth System

- System zur Instandsetzung von Hausanschlussleitungen (inkl. Übergang zum Hauptrohr) in entgegengesetzter Richtung: Vom Hauptkanal zum Gebäude
- Aufgrabungsfrei
- Kein Zutritt im Hausbereich über Schacht oder Revisionsöffnung erforderlich
- Hauptrohrdurchmesser: DN 150 (saniert ca. DN 135) – DN 600
- Seitenanschluss-Durchmesser: DN 100 – DN 250
- Anschlusswinkel: 30° – 90°
- Sanierungslänge: ca. 30 m
- Max. Entfernung Startschacht – Anschlusspunkt: 150 m
- Leichte Positionierbarkeit
- Hohe mechanische Kennwerte
- Kein nachträgliches Auffräsen
- Patentierte Systemkomponenten
- Jetzt mit Temperaturmessung am LinerEndCap (Linerende)

In nur einem Arbeitsschritt
den Seitenkanal, die Verbindung von
Seitenkanal und Hauptkanal sowie den
Hauptkanal im Bereich des Stützens sanieren.

4 Packertypen

Typ 0:	DN 135 – 150
Typ I:	DN 200 – 225
Typ II:	DN 250 – 350
Typ III:	DN 400 – 600

epros® DrainMth Liner „Basic“

- 100 % Polyesterfaser – Flexibles Material
- Einseitig PP-beschichtet
- 100 % dampfbeständig
- Bogengängigkeit bis 45°

epros® DrainMth Liner „Stretch“

In Vorbereitung:

- Bogengängigkeit bis 90°
- 2 Dimensionswechsel

Technische Zulassung

DIBt-Nr. Z-42.3-468
DN 100 bis DN 600
mit Harz-System HC120/HC 120+





Als Teil des zur Trelleborg Gruppe gehörenden Geschäftsbereichs „Industrial Solutions“ zählt Trelleborg Pipe Seals zu den weltweit führenden Anbietern von Dichtungs- und Instandhaltungssystemen für sämtliche Arten von Rohrleitungen in Wasser-, Abwasser und Kanalisationsanlagen.

Mit einem kontinental übergreifenden Netzwerk an Logistik- und Vertriebspartnern in Europa, Asien und Afrika, im mittleren Osten sowie in Nord- und Südamerika bieten wir unsere Kunden konstant innovative Lösungen rund um den Erdball.

Die hochgradige Leistungsfähigkeit unserer Dichtungen, basierend auf modernste Polymer Technologie, gewährleisten die Erfüllung höchstmöglicher Sicherheitsstandards.

WWW.TRELLEBORG.COM/PIPE-SEALS



facebook.com/pages/Trelleborg-Pipe-Seals-Duisburg

twitter.com/PipeSeals

youtube.com/c/TrelleborgPipeSeals

<http://bit.ly/2q4rirl>



Vertrieb Deutschland/Europa,
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH, Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 36, 47228 Duisburg,
Germany, Phone: +49 2065 999 0, Fax: +49 2065 999 111

Pipeline Rehabilitation Products,
North America, c/o Trelleborg Pipe Seals Milford Inc, 250 Elm Street Milford,
New Hampshire 03055, USA, Tel: +1 603 673 8680, Fax: +1 603 673 7271