



Junta mecánica Trelleborg Internal Joint Seal

Diseñada para restaurar la integridad de la junta



Las juntas de tuberías y pozos de visita están expuestas a una mayor presión de las aguas subterráneas que la zona de ajuste de nivel de un pozo de visita.

Cuando se produce una infiltración debido a la deformación, el desplazamiento o la corrosión, la junta de unión interna restablece las condiciones de estanqueidad.



- Se puede utilizar en hormigón, HDPE y en la mayoría de tipos de tuberías
- Se instala fácilmente con una llave dinamométrica y un conector
- Juntas de extensión disponibles para ampliar el área de cobertura
- Las bandas de expansión WedgeLock crean un sellado estanco capaz de soportar 30 pies/10 m de presión del cabezal externo

ANCHOS DISPONIBLES:



COMPONENTES INCLUIDOS:




ÁREA DE SELLADO "A"	JUNTA RECOMENDADA QTY.	JUNTA RECOMENDADA	ÁREA DE COBERTURA "B"
0-2.5" 0-63 mm	1	7.5" 190 mm	7.5" 190 mm
2.5-5.5" 63-140 mm	1	10.5" 267 mm	10.5" 267 mm
5.5-10" 140-254 mm	1 1	7.5"/190 mm Extensión	15" 381 mm
10-13" 254-330 mm	1 1	10.5"/267 mm Extensión	18" 457 mm
13-17.5" 330-444 mm	1 2	7.5"/190 mm Extensión	22.5" 571 mm
17.5-20.5" 444-521 mm	1 2	10.5"/267 mm Extensión	25.5" 648 mm

MEDICIÓN DE LAS JUNTAS DE INTERNAS:

Antes de realizar el pedido, es fundamental medir el diámetro interior de la tubería o pozo a ambos lados de la junta que se va a reparar. Mida el diámetro en dos direcciones para garantizar la precisión, de arriba a abajo y de lado a lado.

Mida la abertura de la junta. La separación entre las dos secciones de tubería o pozo de registro.



A = La parte de la junta que cubre el fallo de la tubería o pozo

B = El ancho completo de la junta una vez instalada (incluye el área de compresión de la banda).



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/EN/SEALS-AND-PROFILES

Trelleborg Pipe Seals Milford Inc, 250 Elm Street Milford, New Hampshire 03055, EE.UU., Tel: +1 603 673 8680, Fax: +1 603 673 7271
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH, Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 36, 47228 Duisburg, Alemania, Tel: +49 2065 999 0