


Trelleborg 910 AR borepakning

Fleksibel gjennomføring
for rør til kummer eller
tilkobling på rør



FUNKSJONER OG FORDELER

- Eget for bruk med både prefabrikkerte og kjerneborede hull
- Det tredoble leppedesignen gjør det enkelt å skjøte
- Gir utmerket motstand mot tverrlast


DESIGN OG FUNKSJON

Trelleborg 910 borepakning er en gummipakning for fleksibel tilkobling av rør til kummer og rør. Den kan brukes med både prefabrikkerte og kjerneborede hull. Det tredoble leppedesignen gjør at vi får en enkel tilkobling og den gir god motstand mot tverrlast, samtidig som den gir betydelig avvinklingsmuligheter. Det brede utvalget av tilgjengelige dimensjoner sikrer vanntett tilkobling av nesten hvilken som helst rørdiameter og materiale.


Trelleborg 910 kan også brukes til å koble glatte plastrør til korrugerte rør eller kummer.




MONTERINGSVEILEDNING




Monter pakningen i hullet. Ikke bruk smøremiddel



Fase spissenden på røret og smør den med Trelleborg 992 Pipe & Manhole glidemiddel



Sentrer spissenden av røret i pakningen og monter slik at rørenden er i flukt med innerveggen.



Når røret er montert i kummen vil vi ha en gitt kompresjon som vil gi tetthet i gjennomføringen mellom borehull og rør.


MATERIALE

- Syntetisk gummi EPDM, SBR eller NBR
- Hardhet 40±5 IRHD eller 55±5 IRHD

DIMENSJON

A (mm)	B (mm)	Joint gap
16.0	38.0	10.5±1.3
20.0*	50.0	13.0±1.8
23.0	51.0	15.0±1.9
26.6	49.2	17.3±2.0
32.0	49.4	20.8±2.4

* For plastrør DN110 mm har vi en profiltykkelse på 21,5 mm og spalte på 14 ±1,8 mm.



Ta kontakt med oss for teknisk rådgivning og anbefalinger.

Trelleborg 910 skal alltid brukes i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.

STANDARDE OG GODKJENNELSER

- | | |
|------------------|---------------|
| ■ CE-marking | ■ Benor |
| ■ BSI "Kitemark" | ■ Swedcert |
| ■ Komo | ■ Ü |
| ■ ISO 9001 | ■ EN 681-1 WG |
| ■ EN 681-1 WC | ■ FBS-QR |
| ■ EN 682 GB | |

Trelleborg godkjenninger:



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/EN/SEALS-AND-PROFILES/